

Socket Strip med 2 strømkabel, 3-fase, SCHUKO og IEC

Data Solutions

KATALOGNUMMER

60110-286



Modulær, kompakt PDU med to strømledningsinnganger som kan kobles til en A- og B-strømtilførsel. Plassbesparende design i ett chassis.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Horisontal og vertikal montering mulig

To kontaktkabler (halvert i lengderetningen), 3 m (med åpen ende), 2 x 3 fase, 400 VAC (rød, svart, hvit)

Sokkelstrimlene kan roteres i alle retninger (i trinn på 90°) under installasjonen

Monteringshøyde 1 U

PRODUKTEGENSKAPER

Kontakttype: IEC C13; SCHUKO

Antall kontakter: 36

Utganger med bryter: Nei

Spennning AC: 400V

Antall pakker: 1

Farge: Grå; Svart; Rød

Dybde: 44mm

Overflate: Anodisert

Høyde: 44mm

Lengde: 1848.5mm

Materiale: Aluminium; Polyamid

Produkttype: Sokkelskinne

Net Weight: 4.435kg

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE