



Socket Strip, IEC C13, med Wieland®-inngang, C13, 12 Sockets, 19 tommer, svart

Data Solutions

KATALOGNUMMER

60110-341



Modulær, kompakt PDU med mange funksjonselementer. Ved hjelp av et aluminiumchassis på 1 U og 1 U kan PDU enkelt integreres i et stativ. Wieland-kontakten gjør det enkelt å kombinere med forskjellige strømledninger.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Inngang via Wieland® GST 18-plugg

Installasjonshøyde 1 U

I henhold til IEC 60320

Horisontal eller vertikal montering

Utgang via IEC 60320 C-13-kontakter

Sokkelstrimlene kan roteres i alle fire retninger (i trinn på 90°) under montering

PRODUKTEGENSKAPER

Kontakttype: IEC C13

Antall kontakter: 12

Utganger med bryter: Nei

Spennings AC: 230V

Antall pakker: 1

Farge: Svart

Dybde: 44mm

Overflate: Anodisert

Lengde: 438.5mm

Materiale: Aluminium; Polyamid

Produkttype: Sokkelskinne

Net Weight: 0.71kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill monteringsbrakett for vertikal montering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE