



19-tommers skuff med tastatur 1 U, pekeplate, RAL 9005, USA-tastatur

Data Solutions

KATALOGNUMMER

60118-567



19-tommers rackmonterbar skuff med tastatur med full forlengelse.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Uttrekkbar 1 U-skuff med tastatur inkludert funksjonstaster, talltastatur, styreflate

Låsing ved full forlengelse og i innsatt tilstand

Tilkobling til USB for tastatur og mus.

Installasjonsdimensjon 19 tommer skinneavstand (c-dimensjon) fra 470 ... 700 mm)

Fargestråle, svart (RAL 9005)

PRODUKTEGENSKAPER

Rackhøyde: 1U

Dybde: 400mm

Farge: Kullsvart

Antall pakker: 1

Fargekode: RAL 9005

Produkttype: Skap-/rackskuff

Type: Tastatur

Fungerer med: 19-tommers skap

Tastaturtype: QWERTY US

Net Weight: 10.12kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Andre tastaturopsett, styrekule og tilkoblinger på forespørsel.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil.

Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE