

Monitor, tastatur, Touchpad, 1 U skuff, redusert dybde, engelsk tastatur

Data Solutions

KATALOGNUMMER

60118-583



Designet for standard 19-tommers rackmontering designet for komfort robust design for tung bruk eller tøffe omgivelser

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Uttrekkbar 17-tommers TFT-fargeskjerm chassis, 1 U (oppløsning full HD, kobles til VGA- eller DVI-D-grensesnitt)

Tastatur med forskjellig tastaturopsatt (kobles til via USB)

Integrert styreflate (kobles til via USB)

Spenningsforsyning: Bred inngang (nominell nettspenning 110 til 240 VAC), spenningsforsyning 12, 24 og 48 VDC på forespørsel

Dybde-justerbar montering for forskjellige plasser på serverpanel / glidefester; monteringsdybde (dimensjon c = avstand på 19-tommers profiler): Dimensjon c 450 ... 640 mm.

Med DVI-tilkobling

PRODUKTEGENSKAPER

Rackhøyde: 1U

Farge: Kullsvart

Fargekode: RAL 9005

Dybde: 400mm

Produkttype: Skap-/rackskuff

Type: Skjerm, tastatur, styreplate

Fungerer med: 19-tommers skap

Tastaturtype: QWERTY UK

Net Weight: 13.3kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Flere versjoner på forespørsel? Med styrekule eller numerisk flate.

Andre tastaturopsett se brukerhåndboken.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil.

Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE