

# GRUNNLEGGENDE PDU, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**EB0328**



Modulær, kompakt PDU. Ultra-low profil design

### FUNKSJONER

Enlogic Basic Power Distribution-enheter muliggjør strøm i skap, i tillegg til stativer med åpen ramme og veggmonterte skap

Inngangsspenning 230 VAC, 1-fase

C13 og C19 uttak

1RU aluminiumsprofil

Justerbar verktøyløs montering

### PRODUKTEGENSKAPER

Produktserie: Enlogic

Type: Grunnleggende PDU

Produkttype: Sokkelskinne

Kontakttype: (24) C13; (6) C19

Antall kontakter: 30

Farge: Svart

Kretsbyter: 16 A, 1-polet, Hy-MAG

Utganger med bryter: Nei

Kretsbytermengde: 2

Effektvurdering: 7,4 kVA

Plassering av inngangskabel: Mating fra toppen

Inngangsspenning: 200 – 240V

Fase: 1 PH.

Nominelt avbrudd: 5kAIC

Maks. inngangseffekt: 7,44 kVA

Nominell spenning: 230V

Av/på-bryter inkludert: Nei

Utgangsspenning: 230VAC

Strømstyrke (reduert strømstyrke): 32 A.

Pluggtype: IEC 60309 332P6 (IP44)

Rackenheter: 0U

Uttakbar inngangskabel: Nei

Målingstype: Ingen

Materiale: Stål

Overflate: Pulverbelagt

Høyde: 1490mm

Bredde: 52mm

Dybde: 53mm

Vekt: 9.5kg

Antall pakker: 1

Lengde på inngangskabel: 3m

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**