

PDU, 0U, 32A, 230V, 1P, 2 CB, (16)C13, (4)4-I-1

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EB0360



PDU Basic er en kostnadseffektiv og pålitelig strømdistribusjonsløsning. Førsteklasses hydraulisk-magnetiske effektbrytere opererer konsekvent i høytemperaturmiljøer. Basic PDU tilbyr avanserte funksjoner, for eksempel fargekodede IEC-uttak for låsing, en slank chassisdesign og verktøyløs montering støttet av en 5 års problemfri garanti.

FUNKSJONER

Svart pulverlakkert chassis

IEC 62368 oppført. RoHS og REACH-kompatibel. Se tegning for mer informasjon.

PRODUKTEGENSKAPER

Produktserie: Enlogic

Type: Grunnleggende PDU

Produkttype: Sokkelskinne

Kontakttype: (16) C13/C15

Antall kontakter: 20

Farge: Svart

Utganger med bryter: Nei

Kabellengde: 3000mm

Kretsbyrter: 16 A, 1-polet, Hy-MAG

Effektvurdering: 7,4 kVA

Kretsbytermengde: 2

Nominelt avbrudd: 5kAIC

Nominell utgangseffekt: 230VAC

Nominell spenning: 230V

Antall utgangsspenninger: 20

Antall faser: 1

Av/på-bryter inkludert: Nei

Strømstyrke (reduert strømstyrke): 32 A.

Utgangsspenning: 230VAC

Rackenheter: 0U

Pluggtype: IEC 60309 332P6 (IP44)

Målingstype: Ingen

Uttakbar inngangskabel: Nei

Materiale: Stål

Overflate: Pulverbelagt

Høyde: 817mm

Bredde: 52mm

Dybde: 53mm

Vekt: 3.6kg

Antall pakker: 1

Lengde på inngangskabel: 3m

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Garanti: nVent Enlogics medfølgende utstyr skal være fri for produksjonsfeil i en periode på fem (5) år fra fakturadatoen til den opprinnelige kjøperen.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE