

PDU, 0U, 30A(24A)NA/32A INT, 380-415V, 3P WYE, 6 CB, (24)C13 (24)4-I-1

Data Solutions

KATALOGNUMMER

EB0860



PDU Basic er en kostnadseffektiv og pålitelig strømdistribusjonsløsning. Førsteklasses hydraulisk-magnetiske effektbrytere opererer konsekvent i høytemperaturmiljøer. Basic PDU tilbyr avanserte funksjoner, for eksempel fargekodede IEC-uttak for låsing, en slank chassisdesign og verktøyløs montering støttet av en 5 års problemfri garanti.

FUNKSJONER

Svart pulverlakkert chassis

IEC 62368 oppført. RoHS og REACH-kompatibel. Se tegning for mer informasjon.

PRODUKTEGENSKAPER

Produktserie: Enlogic

Type: Grunnleggende PDU

Produkttype: Sokkelskinne

Kontakttype: (24) C13/C15; (24) C13/C15/C19/C21

Antall kontakter: 48

Farge: Svart

Utganger med bryter: Nei

Kabellengde: 3000mm

Kretsbyrter: 20 A, 1-polet, Hy-MAGA

Effektvurdering: 17,3 kVA Nord-Amerika; 22,1 kVA International

Kretsbytermengde: 6

Nominell utgangseffekt: 230VAC

Nominell spenning: 415V

Av/på-bryter inkludert: Nei

Strømstyrke (reduisert strømstyrke): 30 A (24 A) Nord-Amerika; 32 A, Internasjonal

Utgangsspenning: 208 – 230VAC

Rackenheter: 0U

Pluggtype: IEC 60309 530P6/532P6

Målingstype: Ingen

Uttakbar inngangskabel: Nei

Materiale: Stål

Overflate: Pulverbelagt

Høyde: 1490mm

Bredde: 56mm

Dybde: 55mm

Antall pakker: 1

Lengde på inngangskabel: 3m

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Garanti: nVent Enlogics medfølgende utstyr skal være fri for produksjonsfeil i en periode på fem (5) år fra fakturadatoen til den opprinnelige kjøperen.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE