

LHX+-kontrollenhet

Data Solutions



Kontrollenheten beriker LHX+. Den kobles til LHX+-sensorene og den motoriserte kjølevæskeventilen 23130-607. Dette gjør det mulig for kjøleren å kontrollere kjølevæskeluftstrømmen basert på et innstillingspunkt for kjølt (tilluftsluft). Det gir avansert ekstern overvåking funksjonalitet og ulike oppsett funksjoner.

FUNKSJONER

Regulering av kjølevæskestrømmen basert på innstillingspunktet for kjølevæsketemperatur (tilluftsluft). Flere kontrollfunksjoner med vannkontrollpakke

Separat, kompakt 19" Styreenhet uten løse ledninger i overskap

Tydelig merkede plug & play-sensortilkoblinger

SPESIFIKASJONER

- Rackhøyde:** 2U
- Produkttype:** Kontrollenhet
- Materiale:** Stål

Table 1/2

Katalognummer	Høyde	Dybde	Fungerer med	Antall pakker	Farge	Fargekode
23130-668	88mm	220mm	Varistar, Varistar CP	1	Svart grå	RAL 7021
23130-664	88mm	220mm	Varistar, Varistar CP	1	Svart grå	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Overflate	Inngangsspenning AC	Bredde
23130-668	Belagt med aluminiumsink	230V	439.5mm

Katalognummer	Overflate	Inngangsspenning AC	Bredde
23130-664	Belagt med aluminiumsink	100 – 260V	439.5mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Valgfri ekstern skjerm.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE