

Bevegelsesdetektor

Data Solutions



Bevegelsesdetektor: Klargjort for montering på dørkasse, deteksjonsmetode: Bevegelse, deteksjonsfelt av radar er justerbare, bredt felt 4 m (W) x 2 m (D), smalt felt 2 m (W) x 2,5 m (D), forsyningsspenning 12 ... 24 VAC eller 12? 30 VDC, strømforsyning via kontakt på dørplaten.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Nettspenning 12... 24 VAC eller 12? 30 VDC, strømforsyning via kontakt på dørplaten

Bredt felt 4 m (B) x 2 m (D)

Pilfelt 2 m (B) x 2,5 m (D)

Deteksjonsmetode: Bevegelse

Forberedt for montering på dørkasse

Deteksjonsfelt av radar er justerbare

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	Type	Fungerer med	Antall pakker
60130-067	Bevegelsesdetektor	Radbegrensning	1

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE