

Socket Strip med 2 tilførselskabel, 3-faset

Data Solutions



Modulær, kompakt PDU med to strømledningsinnganger som kan kobles til en A- og B-strømtilførsel. Plassbesparende design i ett chassis.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Horisontal og vertikal montering mulig

To kontaktkabler (halvert i lengderetningen), 3 m (med åpen ende), 2 x 3 fase, 400 VAC (rød, svart, hvit)

Sokkelstrimlene kan roteres i alle retninger (i trinn på 90°) under installasjonen

Monteringshøyde 1 U

SPESIFIKASJONER

| | |
|---------------------|---------------------|
| Lengde: | 1848.5mm |
| Materiale: | Aluminium; Polyamid |
| Farge: | Grå; Svart; Rød |
| Produkttype: | Sokkelskinne |

Table 1/2

| Katalognummer | Kontakttype | Antall kontakter | Utganger med bryter | Spenning AC | Antall pakker | Dybde |
|---------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-------|
|---------------|-------------|------------------|---------------------|-------------|---------------|-------|

| | | | | | | |
|-----------|--------------------|----|-----|------|---|------|
| 60110-287 | IEC C13 | 48 | Nei | 400V | 1 | 44mm |
| 60110-286 | IEC C13, SCHUKO | 36 | Nei | 400V | 1 | 44mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Overflate | Høyde |
|---------------|-----------|-------|
| 60110-287 | Anodisert | 44mm |
| 60110-286 | Anodisert | 44mm |

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE