

Socket Strip, IEC C19

Data Solutions



Modulær, kompakt PDU med mange funksjonselementer. Ved hjelp av et aluminiumchassis på 1 U og 1 U kan PDU enkelt integreres i en rack med IEC C19-uttak.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Sokkelstrimler med C19 IEC-kontakter

Sokkelstrimlene kan roteres i alle fire retninger (i trinn på 90°) under installasjonen

Tilkoblingskabel 2 m, med kontakt i samsvar med IEC 60309

Monteringshøyde 1 U

SPESIFIKASJONER

Materiale: Aluminium; Polyamid

Farge: Grå

Produkttype: Sokkelskinne

Table 1/2

Katalognummer	Kontakttype	Antall kontakter	Utganger med bryter	Spenning AC	Antall pakker	Dybde
60110-280	IEC C19	8	Nei	230V	1	44mm

Katalognummer	Kontakttype	Antallkontakter	Utganger med bryter	Spenning AC	Antall pakker	Dybde
60110-282	IEC C19	12	Nei	230V	1	44mm
60110-281	IEC C19	12	Nei	230V	1	44mm

Table 2/2

Katalognummer	Overflate	Høyde	Lengde
60110-280	Anodisert	44mm	438.5mm
60110-282	Anodisert	44mm	947.5mm
60110-281	Anodisert	44mm	947.5mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE