

# Socket Strip, SCHUKO, med Wieland® inngang

## Data Solutions



Modulær, kompakt PDU med mange funksjonselementer. Ved hjelp av et aluminiumchassis på 1 U og 1 U kan PDU enkelt integreres i et stativ. Wieland-kontakten gjør det enkelt å kombinere med forskjellige strømledninger.

### SERTIFISERINGER



### FUNKSJONER

Installasjonshøyde 1 U

Utgang via SCHUKO stikkontakter

Inngang via Wieland® GST 18-plugg

Sokkelstrimlene kan roteres i alle fire retninger (i trinn på 90°) under installasjonen

Horisontal eller vertikal montering

I henhold til din 57620

### SPESIFIKASJONER

<b>Lengde:</b>	438.5mm
<b>Materiale:</b>	Aluminium; Polyamid
<b>Produkttype:</b>	Sokkelskinne

Table 1/2

Katalognummer	Kontakttype	Antall kontakter	Utganger med bryter	Spenning AC	Funksjon	Antall pakker
60110-354	SCHUKO	6	Nei	230V	Overstrømsvern	1
60110-353	SCHUKO	6	Nei	230V	Overstrømsvern	1
60110-343	SCHUKO	8	Nei	230V		1
60110-352	SCHUKO	6	Nei	230V	Overstrømsvern	1
60110-345	SCHUKO	8	Nei	230V		1
60110-344	SCHUKO	8	Nei	230V		1

Table 2/2

Katalognummer	Farge	Dybde	Overflate
60110-354	Rød	44mm	Anodisert
60110-353	Svart	44mm	Anodisert
60110-343	Grå	44mm	Anodisert
60110-352	Grå	44mm	Anodisert
60110-345	Rød	44mm	Anodisert
60110-344	Svart	44mm	Anodisert

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

---

Bestill brakett for vertikal montering separat.

## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**