

Socket Strip, USA

Data Solutions

Modulær, kompakt PDU med mange funksjonselementer. Ved hjelp av et 1 U med 1 U aluminiumchassis kan PDU enkelt integreres i et stativ med amerikanske uttak.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Horisontal eller vertikal montering

Sokkelstrimlene kan roteres i alle fire retninger (i trinn på 90°) under installasjonen

Tilkoblingskabel 2 m, med USA-plugg

Socket strips med USA Sockets

Monteringshøyde 1 U

115 V, 15 A.

I henhold til UL-498

SPESIFIKASJONER

Materiale:	Aluminium, Polyamid
Farge:	Grå
Produkttype:	Sokkelskinne

Table 1/2

Katalognummer	Kontakttype	Antall kontakter	Utganger med bryter	Spennings AC	Antall pakker	Dybde
60110-242	USA	11	Ja	115V	1	44mm
60110-240	USA	11	Nei	115V	1	44mm
60110-241	USA	15	Nei	115V	1	44mm

Table 2/2

Katalognummer	Overflate	Lengde
60110-242	Anodisert	438.5mm
60110-240	Anodisert	438.5mm
60110-241	Anodisert	947.5mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE