


# Termostat, ETR

## Data Solutions



Denne termostaten med justerbar temperatur, ETR, kan brukes i alle skap. Den har enten en normalt åpen (NO) eller en normalt lukket (NC) kontakt, og brukes til å styre installerte enheter. Slike enheter kan være en filtervifte eller en varmevifte som skal slås på eller av ved ønsket temperatur, som er angitt av brukeren. Resultatet er reduserte driftskostnader.

### BRANSJESTANDARDER

UL 508A Component Recognized

cULus\_UL Listed

CE

UKCA

EAC

### FUNKSJONER

Beskrivelse: Termostat med NC/NO kontakter for styring av temperaturen i skap. ETR202 med en "normally closed" kontakt for regulering av varme elementer. ETR201 med en "normally open" kontakt for regulering av kjøle enheter eller signal utstyr. Sensor element termisk bimetall. Snapp feste for 35mm DIN skinne (EN60715).

Materiale: Plast i hht. UL94 V-0.

innstillingsområde: 0 °C to 60 °C.

Bryterkapasitet: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W. Verdi på braketter for induktiv last.

Driftstemperatur: -20 °C til +80 °C.

Levetid: > 100,000 sykluser.

Tilkobling: Skrue terminal for kabel (0.5 til 2.5 mm<sup>2</sup>).

Tetthetsgrad: IP 20.

Godkjenninger: CE, EAC, cULus\_UL Listed.

Overflatebehandling: RAL 7035.

Pakning: 1 stk.

Switch capacity: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W; value in brackets for inductive load

Operating temperature: -20 °C to +80 °C

Service life: > 100,000 cycles

Connection: Screw terminal for cable (0.5 to 2.5 mm<sup>2</sup>)

## SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Materiale	Overflate
ETR201	4913409	72mm	40mm	36mm	Plast	Glatt
ETR202	4913412	72mm	40mm	43mm	Plast	Glatt

Table 2/2

Katalognummer	E-nummer	Farge	Fargekode
ETR201	4913409	Lys grå	RAL 7035
ETR202	4913412	Lys grå	RAL 7035

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**