

# Varistar CP Mobile Frame

## Data Solutions



Varistar-sveiset stållamme for statiske lastkrav. For integrering av ETSI-er eller monteringsplate på 19 tommer. For mobile applikasjoner.

### FUNKSJONER

Sveiset, pulverlakkert, svart grå, RAL 7021

### SPESIFIKASJONER

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Dynamisk belastning:</b> | 1000kg          |
| <b>Statisk belastning:</b>  | 1600kg          |
| <b>Produkttype:</b>         | Skap-/rackramme |
| <b>Materiale:</b>           | Stål            |

Table 1/4

| Katalognummer | Rackhøyde | Høyde  | Bredde | Dybde  | Antall pakker | Farge     |
|---------------|-----------|--------|--------|--------|---------------|-----------|
| 20630-206     | 29U       | 1400mm | 600mm  | 1000mm | 1             | Svart grå |
| 20630-235     | 42U       | 2000mm | 800mm  | 900mm  | 1             | Svart grå |
| 20630-234     | 42U       | 2000mm | 800mm  | 800mm  | 1             | Svart grå |
| 20630-248     | 47U       | 2200mm | 800mm  | 1000mm | 1             | Svart grå |
| 20630-205     | 29U       | 1400mm | 600mm  | 900mm  | 1             | Svart grå |
| 20630-233     | 42U       | 2000mm | 800mm  | 600mm  | 1             | Svart grå |
| 20630-232     | 42U       | 2000mm | 600mm  | 1200mm | 1             | Svart grå |
| 20630-249     | 47U       | 2200mm | 800mm  | 1100mm | 1             | Svart grå |

| Katalognummer | Rackhøyde | Høyde  | Bredde | Dybde  | Antall pakker | Farge     |
|---------------|-----------|--------|--------|--------|---------------|-----------|
| 20630-196     | 24U       | 1200mm | 600mm  | 1000mm | 1             | Svart grå |
| 20630-231     | 42U       | 2000mm | 600mm  | 1100mm | 1             | Svart grå |
| 20630-204     | 29U       | 1400mm | 600mm  | 800mm  | 1             | Svart grå |
| 20630-230     | 42U       | 2000mm | 600mm  | 1000mm | 1             | Svart grå |
| 20630-229     | 42U       | 2000mm | 600mm  | 900mm  | 1             | Svart grå |
| 20630-250     | 47U       | 2200mm | 800mm  | 1200mm | 1             | Svart grå |
| 20630-207     | 29U       | 1400mm | 800mm  | 600mm  | 1             | Svart grå |
| 20630-227     | 42U       | 2000mm | 600mm  | 600mm  | 1             | Svart grå |
| 20630-208     | 29U       | 1400mm | 800mm  | 800mm  | 1             | Svart grå |
| 20630-251     | 52U       | 2450mm | 600mm  | 1000mm | 1             | Svart grå |
| 20630-226     | 38U       | 1800mm | 800mm  | 1000mm | 1             | Svart grå |
| 20630-246     | 47U       | 2200mm | 800mm  | 800mm  | 1             | Svart grå |

Table 2/4

| Katalognummer | Rackhøyde | Høyde  | Bredde | Dybde  | Antall pakker | Farge     |
|---------------|-----------|--------|--------|--------|---------------|-----------|
| 20630-244     | 47U       | 2200mm | 600mm  | 1200mm | 1             | Svart grå |
| 20630-200     | 24U       | 1200mm | 800mm  | 800mm  | 1             | Svart grå |
| 20630-243     | 47U       | 2200mm | 600mm  | 1100mm | 1             | Svart grå |
| 20630-201     | 24U       | 1200mm | 800mm  | 900mm  | 1             | Svart grå |
| 20630-245     | 47U       | 2200mm | 800mm  | 600mm  | 1             | Svart grå |
| 20630-242     | 47U       | 2200mm | 600mm  | 1000mm | 1             | Svart grå |
| 20630-241     | 47U       | 2200mm | 600mm  | 900mm  | 1             | Svart grå |
| 20630-202     | 24U       | 1200mm | 800mm  | 1000mm | 1             | Svart grå |
| 20630-228     | 42U       | 2000mm | 600mm  | 800mm  | 1             | Svart grå |
| 20630-240     | 47U       | 2200mm | 600mm  | 800mm  | 1             | Svart grå |
| 20630-239     | 47U       | 2200mm | 600mm  | 600mm  | 1             | Svart grå |
| 20630-238     | 42U       | 2000mm | 800mm  | 1200mm | 1             | Svart grå |
| 20630-203     | 29U       | 1400mm | 600mm  | 600mm  | 1             | Svart grå |
| 20630-199     | 24U       | 1200mm | 800mm  | 600mm  | 1             | Svart grå |
| 20630-237     | 42U       | 2000mm | 800mm  | 1100mm | 1             | Svart grå |
| 20630-236     | 42U       | 2000mm | 800mm  | 1000mm | 1             | Svart grå |
| 20630-247     | 47U       | 2200mm | 800mm  | 900mm  | 1             | Svart grå |
| 20630-195     | 24U       | 1200mm | 600mm  | 900mm  | 1             | Svart grå |

| Katalognummer | Rackhøyde | Høyde  | Bredde | Dybde  | Antall pakker | Farge     |
|---------------|-----------|--------|--------|--------|---------------|-----------|
| 20630-214     | 33U       | 1600mm | 600mm  | 1000mm | 1             | Svart grå |
| 20630-193     | 24U       | 1200mm | 600mm  | 600mm  | 1             | Svart grå |

Table 3/4

| Katalognummer | Rackhøyde | Høyde  | Bredde | Dybde  | Antall pakker | Farge     |
|---------------|-----------|--------|--------|--------|---------------|-----------|
| 20630-215     | 33U       | 1600mm | 800mm  | 600mm  | 1             | Svart grå |
| 20630-256     | 52U       | 2450mm | 800mm  | 1200mm | 1             | Svart grå |
| 20630-213     | 33U       | 1600mm | 600mm  | 900mm  | 1             | Svart grå |
| 20630-216     | 33U       | 1600mm | 800mm  | 800mm  | 1             | Svart grå |
| 20630-255     | 52U       | 2450mm | 800mm  | 1100mm | 1             | Svart grå |
| 20630-217     | 33U       | 1600mm | 800mm  | 900mm  | 1             | Svart grå |
| 20630-212     | 33U       | 1600mm | 600mm  | 800mm  | 1             | Svart grå |
| 20630-254     | 52U       | 2450mm | 800mm  | 1000mm | 1             | Svart grå |
| 20630-218     | 33U       | 1600mm | 800mm  | 1000mm | 1             | Svart grå |
| 20630-194     | 24U       | 1200mm | 600mm  | 800mm  | 1             | Svart grå |
| 20630-219     | 38U       | 1800mm | 600mm  | 600mm  | 1             | Svart grå |
| 20630-211     | 33U       | 1600mm | 600mm  | 600mm  | 1             | Svart grå |
| 20630-220     | 38U       | 1800mm | 600mm  | 800mm  | 1             | Svart grå |
| 20630-221     | 38U       | 1800mm | 600mm  | 900mm  | 1             | Svart grå |
| 20630-225     | 38U       | 1800mm | 800mm  | 900mm  | 1             | Svart grå |
| 20630-253     | 52U       | 2450mm | 600mm  | 1200mm | 1             | Svart grå |
| 20630-222     | 38U       | 1800mm | 600mm  | 1000mm | 1             | Svart grå |
| 20630-210     | 29U       | 1400mm | 800mm  | 1000mm | 1             | Svart grå |
| 20630-209     | 29U       | 1400mm | 800mm  | 900mm  | 1             | Svart grå |
| 20630-224     | 38U       | 1800mm | 800mm  | 800mm  | 1             | Svart grå |

Table 4/4

| Katalognummer | Rackhøyde | Høyde  | Bredde | Dybde  | Antall pakker | Farge     |
|---------------|-----------|--------|--------|--------|---------------|-----------|
| 20630-252     | 52U       | 2450mm | 600mm  | 1100mm | 1             | Svart grå |
| 20630-223     | 38U       | 1800mm | 800mm  | 600mm  | 1             | Svart grå |

Table 1/4

| Katalognummer | Fargekode | Samsvarer med | Rammemateriale | Type | Fungerer med |
|---------------|-----------|---------------|----------------|------|--------------|
|---------------|-----------|---------------|----------------|------|--------------|

|           |          |                          |      |              |             |
|-----------|----------|--------------------------|------|--------------|-------------|
| 20630-206 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobiltelefon | Varistar CP |
| 20630-235 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobiltelefon | Varistar CP |
| 20630-234 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobiltelefon | Varistar CP |
| 20630-248 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobiltelefon | Varistar CP |
| 20630-205 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobiltelefon | Varistar CP |
| 20630-233 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobiltelefon | Varistar CP |
| 20630-232 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobiltelefon | Varistar CP |
| 20630-249 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobiltelefon | Varistar CP |
| 20630-196 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobiltelefon | Varistar CP |
| 20630-231 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobiltelefon | Varistar CP |
| 20630-204 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobiltelefon | Varistar CP |
| 20630-230 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobiltelefon | Varistar CP |
| 20630-229 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobiltelefon | Varistar CP |
| 20630-250 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobiltelefon | Varistar CP |
| 20630-207 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobiltelefon | Varistar CP |
| 20630-227 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobiltelefon | Varistar CP |
| 20630-208 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobiltelefon | Varistar CP |
| 20630-251 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobiltelefon | Varistar CP |
| 20630-226 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobiltelefon | Varistar CP |
| 20630-246 | RAL 7021 | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål | Mobiltelefon | Varistar CP |

Table 2/4

| Katalognummer | Fargekode | Samsvarer med            | Rammemateriale | Type         | Fungerer med |
|---------------|-----------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 20630-244     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-200     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-243     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-201     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-245     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-242     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-241     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-202     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-228     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-240     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-239     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-238     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-203     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-199     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-237     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-236     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-247     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-195     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-214     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-193     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |

Table 3/4

| Katalognummer | Fargekode | Samsvarer med            | Rammemateriale | Type         | Fungerer med |
|---------------|-----------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 20630-215     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-256     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-213     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-216     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-255     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-217     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-212     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-254     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-218     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-194     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-219     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-211     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-220     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-221     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-225     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-253     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-222     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-210     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-209     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-224     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |

Table 4/4

| Katalognummer | Fargekode | Samsvarer med            | Rammemateriale | Type         | Fungerer med |
|---------------|-----------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 20630-252     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |
| 20630-223     | RAL 7021  | IEC 61587-1, IEC 61587-3 | Stål           | Mobiltelefon | Varistar CP  |

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**