

# Varistar CP sidepanel, delt, skruefast

## Data Solutions



Skru sammen to sidepaneler for å lukke høyden på Varistar CP-kabinettet.

### FUNKSJONER

Stål, 1 mm.

2 splittet sidepanel uten jordingssett

### SPESIFIKASJONER

**Produkttype:** Skap-/rackpanel

**Beskyttelsesgrad:** IP20

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Dybde	Antall pakker	Farge	Fargekode
21630-054	42U	2000mm	1200mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-052	42U	2000mm	1000mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-058	52U	2450mm	1000mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-060	52U	2450mm	1200mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-056	47U	2200mm	1100mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-057	47U	2200mm	1200mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-055	47U	2200mm	1000mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-059	52U	2450mm	1100mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-053	42U	2000mm	1100mm	2	Svart grå	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Overflate	Materiale	Type
21630-054	Pulverbelagt	Stål	Sidepanel, skrue fast
21630-052	Pulverbelagt	Stål	Sidepanel, skrue fast
21630-058	Pulverbelagt	Stål	Sidepanel, skrue fast
21630-060	Pulverbelagt	Stål	Sidepanel, skrue fast
21630-056	Pulverbelagt	Stål	Sidepanel, skrue fast
21630-057	Pulverbelagt	Stål	Sidepanel, skrue fast
21630-055	Pulverbelagt	Stål	Sidepanel, skrue fast
21630-059	Pulverbelagt	Stål	Sidepanel, skrue fast
21630-053	Pulverbelagt	Stål	Sidepanel, skrue fast

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Vennligst kjøp jordingssettet separat.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**