

CAPB Cap-mutter med gjenget Stud



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

For use with DH Distance Holder and Spacer

SPESIFIKASJONER

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Temperatur: | 80 °C Max |
| Overflate: | Elektro galvanisert |
| Materiale: | Stål; Polystyren |
| Antennbarhetsvurdering: | UL® 94HB |

Table 1/1

| Katalognummer | Artikkelnummer | Gjengestørrelse (TS) | Gjengelengde (TL) | Høyde (H) | Bredde (W) | Enhetsvekt |
|---------------|----------------|----------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| CAP-CAPB6 | 560850 | M6 | 8mm | 12 mm | 14 mm | 0 kg |
| CAP-CAPB5 | 560840 | M5 | 8mm | 12 mm | 14 mm | 0 kg |

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE