

Kabelinngangskjertelen rektangulær, CEPH



CEPH-kabelinnføring gir en svært flat, plassbesparende kabelinnføring med en meget tett forsegling. Den spesielle kjegleformen på membrantetningen bidrar til å sikre optimal strekkavlastning.

BRANSJESTANDARDSER

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

FUNKSJONER

Beskrivelse: Rask, kostnadseffektiv kabelinnføring med en tett forsegling for inngående kabler og/eller pneumatiske kanaler inne i et skap. Kan festes med skruer, eller med det innebygde klikksystemet som fungerer for veggtykkelser på 1,5 til 2,5 mm.

Overflatebehandling: Svart

Brennbarhet: UL94 V-0

Materiale: Polyamid 6,6 / TPE

Pakning: 1 stk.

Tetthetsgrad: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (kun for innendørs bruk)

Temperaturbestandighet: -40 til +90 °C

SPESIFIKASJONER

Table 1/1						
Katalognummer	Kabelinnføringsantall	Kabelinnføring	Utkoblingsstørrelse	Høyde	Bredde	Dybde
CEPH2124	21	(1) 3.2 - 6.3 mm, (14) 4.0 - 7.5 mm, (4) 5.5 - 10.5 mm, (2) 8.0 - 12.5 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm
CEPH1624	16	(2) 3.2 - 6.3 mm, (9) 4.0 - 7.5 mm, (1) 5.5 - 10.5 mm, (1) 8.0 - 12.5 mm, (3) 12.0 - 16.2 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm
CEPH16124	16	(8) 3.2 - 5.5 mm, (6) 5.0 - 8.5 mm, (2) 9.5 - 14.5 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm
CEPH3224	32	(32) 3.2 - 6.3 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm
CEPH2024	20	(12) 3.2 - 6.3 mm, (8) 5.5 - 10.5 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm
CEPH1324	13	(10) 3.2 - 6.3 mm, (3) 16.0 - 20.5 mm	36 x 112mm	58mm	149.6mm	12mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE