

# Kompakt LED-lys, CEL



Et kompakt LED-lys spesielt utformet for nVent HOFFMAN-skap. Tilgjengelig med eller uten bevegelsessensor. Enkel gjennomkabling basert på et plug-and-play-system. Egnert for global bruk med en spenning på 24–240 V (AC/DC).

## BRANSJESTANDARDSER

UL 508A Component Recognized; File No. E61997

cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997

IP20

## FUNKSJONER

Tilkobling: Innmating, 2-polet. Gjennomkabling, 2-polet

Oppfølgingstid for bevegelsesdetektoren: 3 min.

Lysfarge: 5300 K (nøytralt hvitt)

Dimensjoner: 396 x 33 x 40

Lyskilde: LED

Strømforbruk: 5.1 W max.

Luminositet: 550 lm

Driftstemperatur: -20 ... +55 °C

Beskyttelsesgrad: IP20

Spenning: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)

Beskrivelse: Et kompakt LED-lys spesielt designet for nVent HOFFMAN-skap. Designet for å passe monteringsprofil på 25 mm og tilbehørskanal. Kan monteres horisontalt eller vertikalt. Lampen gjør at opptil 4 lys kan kobles til hverandre i en kjedekobling. Modell som slutter med "M", inkluderer bevegelsessensor. Magnetisk feste som tilbehør.

Tetthetsgrad: II / III

## SPESIFIKASJONER

<b>Lyseffekt:</b>	550lm
<b>Fargetemperatur:</b>	5800K
<b>Farge:</b>	Svart
<b>Lampetype:</b>	LED
<b>Lys farge:</b>	Nøytral hvit
<b>Materiale:</b>	Plast
<b>Overflate:</b>	Glatt og matt

Table 1/1

Katalognummer	Høyde	Bredde	Dybde	Bevegelsessensor inkludert	Nominell spenning	Inngangsspenning AC
CEL550	396mm	33mm	40mm	Nei	230V	240V max
CEL550M	396mm	33mm	40mm	Ja	230V	240V max

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**