


Delvis høyde svingrammer, SFCP



En svingramme i delvis høyde for 19-tommersutstyr som gir ekstra monteringsplass for slikt utstyr, og dessuten tilgang fra baksiden til festede komponenter og utstyr når den åpnes.

FUNKSJONER

Beskrivelse: Svingramme i delvis høyde for 19" komponenter, tillater venstre- og høyreåpning. Kan brukes i stål veggskap og gulvskap, kombinerbare og kompakte stål skap. Solid, S-formet rammeprofil utstyrt med 19" hullmønster i front og bak.

Lås: En 3 mm DIN-lås.

Materiale: 2 mm zinkbelagt stål.

Pakning: 1 svingramme med hengsler.

Monterings krav: Montering i stål veggskap krever SFBP, tverrgående støtte i kombinasjon med AVB, montasjeprofiler. Montering i stål kombinerbare gulvskap krever SFBP, tverrgående støtte. Justerbare i dybden i kombinasjon med CLPK profiler.

SPESIFIKASJONER

Tykkelse: 2mm
Materiale: Lakkert stål
Overflate: Sinkbelagt

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kapslingsmateriale	Belastningsklasse
SFCP066	2420544	600mm	496mm	60mm	Lakkert stål	300N
SFCP196	2420548	1000mm	896mm	60mm	Lakkert stål	500N
SFCP106	2420545	600mm	496mm	60mm	Lakkert stål	500N
SFCP126	2420546	800mm	696mm	60mm	Lakkert stål	500N
SFCP246	2420549	1200mm	1096mm	60mm	Lakkert stål	500N
SFCP036	2420543	600mm	496mm	60mm	Lakkert stål	150N
SFCP156	2420547	800mm	696mm	60mm	Lakkert stål	500N

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE