


## Sidemonteringsstenger, CMB



Disse profilene beskytter skapet ved transport og montering, og hjelper med å hindre at skapet får ytre skader.

### FUNKSJONER

---

Beskrivelse: For montering av kabler, kabelveier osv. i skapets dybde eller bredde.

Materiale: 2 mm sinkbelagt stål.

Pakning: 20 profiler med monteringsutstyr.

## SPESIFIKASJONER

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>Tykkelse:</b>  | 2mm          |
| <b>Materiale:</b> | Lakkert stål |
| <b>Overflate:</b> | Sinkbelagt   |

Table 1/1

| Katalognummer | E-nummer | Høyde | Bredde | Dybde | Kapslingsmateriale              |
|---------------|----------|-------|--------|-------|---------------------------------|
| CMB602        | 2415114  | 25mm  | 600mm  | 14mm  | Lakkert stål,<br>Rustfritt stål |
| CMB802        | 2415115  | 25mm  | 800mm  | 14mm  | Lakkert stål,<br>Rustfritt stål |
| CMB402        | 2415112  | 25mm  | 400mm  | 14mm  | Lakkert stål,<br>Rustfritt stål |
| CMB502        | 2415113  | 25mm  | 500mm  | 14mm  | Lakkert stål,<br>Rustfritt stål |
| CMB302        | 2411098  | 25mm  | 300mm  | 14mm  | Lakkert stål,<br>Rustfritt stål |

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**