

Veggmonteringsbraketter, UWMB

Skapet kan enkelt monteres der det skal uten at du trenger innvendig tilgang. Brakettene er motstandsdyktige mot rust, noe som er nyttig i tøffe miljøforhold.



FUNKSJONER

Beskrivelse: Festebaketter for veggmontering av UCP-skap. Gir klaring på 20 mm mellom skapet og veggen.

Pakning: 4 braketter med monteringsutstyr.

The enclosure can be mounted easily in the field since the brackets are mounted on the outside, making it unnecessary to open the enclosure

The brackets have excellent corrosion resistance for harsh environments

Mounting brackets for wall fixing UCP enclosures

It gives a clearance of 20 mm between the enclosure and the wall

Four brackets with mounting accessories

SPESIFIKASJONER

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Høyde	Bredde	Dybde	Kapslingsmateriale	Produktserie
UWMB11	2412061	90.5mm	48mm	10.5mm	Polyester	Veggmontert
UWMB12	2412062	88.5mm	52mm	18mm	Polyester	Veggmontert

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE