

19-tommers skuff



19-tommers skuffer tillater montering av bærbare datamaskiner, skriveflater for enkel betjening. SCHROFF 19-tommers skuff har en lastekapasitet på 15 KG, slik at et bredt spekter av produkter kan settes sammen i skuffen.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Statisk lastekapasitet 15 kg.

Valgfri skriveflate

SPESIFIKASJONER

- Statisk belastning:** 15kg
Produkttype: Skap-/rackskuff
Materiale: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Overflate	Antall pakker	Farge	Fargekode	Fremre overflate
20110-054	1U	Pulverbelagt	1	Lys grå	RAL 7035	
20110-061	1U	Pulverbelagt	1			Anodisert
20110-180	1U	Pulverbelagt	1	Svart grå	RAL 7021	
20110-056	3U	Pulverbelagt	1	Lys grå	RAL 7035	
20110-062	2U	Pulverbelagt	1			Anodisert

Katalognummer	Rackhøyde	Overflate	Antall pakker	Farge	Fargekode	Fremre overflate
20110-181	2U	Pulverbelagt	1	Svart grå	RAL 7021	
20110-063	3U	Pulverbelagt	1			Anodisert
20110-055	2U	Pulverbelagt	1	Lys grå	RAL 7035	
20110-182	3U	Pulverbelagt	1	Svart grå	RAL 7021	

Table 2/2

Katalognummer	Type	Fungerer med
20110-054	Skuff	19-tommers skap
20110-061	Skuff	19-tommers skap
20110-180	Skuff	19-tommers skap
20110-056	Skuff	19-tommers skap
20110-062	Skuff	19-tommers skap
20110-181	Skuff	19-tommers skap
20110-063	Skuff	19-tommers skap
20110-055	Skuff	19-tommers skap
20110-182	Skuff	19-tommers skap

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill monteringssett for 19 tommer separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE