

AC-vifte

Aksialvifte, 119 mm, med AC-inngang. Reservedel for viftebrett på 1 U.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

119 mm DC-vifte med plugg for tilkoblingskabel

SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Fungerer med	Bredde	Lengde	Høyde	Spennings AC	Frekvens
20713-146	19-tommers viftebrett	119mm	119mm	25mm	115V	50/60 Hz
20713-142	19-tommers viftebrett	119mm	119mm	25mm	230V	50/60 Hz
20713-244	19-tommers viftebrett	119mm	119mm	38mm	115V	50/60 Hz
20713-147	19-tommers viftebrett	119mm	119mm	25mm	115V	50/60 Hz
20713-243	19-tommers viftebrett	119mm	119mm	38mm	230V	50/60 Hz
20700-001	19-tommers viftebrett	119mm	119mm	25mm	230V	50/60 Hz

Table 2/3

Katalognummer	Luftstrøm på 50 Hz	Luftstrøm på 60 Hz	Støynivå ved 50 Hz	Støynivå ved 60 Hz	Effekt ved 50 Hz	Effekt ved 60 Hz
20713-146	84m³/h	90m³/h	29dB(A)	30dB(A)	8W	7W
20713-142	84m³/h	90m³/h	29dB(A)	30dB(A)	8W	7W
20713-244	162m³/h	192m³/h	37dB(A)	41dB(A)	15W	14W
20713-147	108m³/h	120m³/h	34dB(A)	38dB(A)	14W	11W
20713-243	162m³/h	192m³/h	37dB(A)	41dB(A)	15W	14W
20700-001	108m³/h	120m³/h	34dB(A)	38dB(A)	14W	11W

Table 3/3

Katalognummer	Maks. statisk trykk	Omgivelsestemperatur	Antall pakker
20713-146	23Pa	70°C	1
20713-142	23Pa	70°C	1
20713-244	73Pa	70°C	1
20713-147	41Pa	70°C	1
20713-243	73Pa	70°C	1
20700-001	41Pa	70°C	1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill tilkoblingskabel og beskyttelsesgitter separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE