

ATCA-frontpanelsett med fjærbelastning



Frontpanel for fjærbelastet IEA-håndtak (stempel- eller spakstil) med støpt endestykke i Al-Profile- eller bærekraftig materiale.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Frontpanel (forsterket med støpt sluttstykke)

ATCA IEA-håndtak med fjærbelastning

EMC tekstilpakning og festemateriale

SPESIFIKASJONER

Rackbredde:	6HP
Rackhøyde:	8U
Tilbehørstype:	Frontpanel
Produkttype:	Frontpanel


Table 1/2

Katalognummer	Materiale	Overflate	Antall pakker	Fremre overflate	Bakre flate	Dybde (D)
20818-160	Rustfritt stål		1	Rå	Rå	1mm
20818-169	Aluminium	Passivert	1	Rå	Rå	1mm
20818-161	Rustfritt stål		1	Rå	Rå	1mm
20818-170	Aluminium	Passivert	1	Rå	Rå	1mm

Table 2/2

Katalognummer	Høyde (H)	Bredde (W)
20818-160	323.15mm	28.95mm
20818-169	323.15mm	28.95mm
20818-161	323.15mm	28.95mm
20818-170	323.15mm	28.95mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE