

CompacPRO komplett Desktop Case, uskjermet



Den forhåndskonfigurerte nVent-SCHROFF CompacPRO-vesken gir elektronisk beskyttelse for 19-tommers enheter som plug-in-enheter og euroboards. Aluminium formstøpt ramme og sidebøyler garanterer en robust løsning. I tillegg er en omfattende tilbehørsserie tilgjengelig.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Desktop case forhåndskonfigurert i samsvar med IEC 60297-3-101 for 19-tommers komponenter

Aluminiumskonstruksjon sikrer robust løsning

Sidepanel med integrert håndtakfunksjon

For bakplanmontering med isolasjonsstrimler

Ventilasjonsåpninger i bakpanelet

Ventilasjonsåpninger i bunnplaten

IP 20 i samsvar med IEC 60529

Identisk, dyp-symmetrisk konstruksjon foran og bak

GND/jordingstilkoblinger iht. (Se katalog side 5,76)

Samsvarer med din en 62368-1

SPESIFIKASJONER

- Produkttype:** Eske
Type: Eske for 19-tommers komponenter
Produktserie: CompacPRO

Table 1/3

| Katalognummer | Rackhøyde | Høyde | Rackbredde | Bredde | Dybde | Antall pakker |
|---------------|-----------|---------|------------|--------|-------|---------------|
| 14575-155 | 3U | 147.1mm | 63HP | 364mm | 331mm | 1 |
| 14575-174 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 271mm | 1 |
| 14575-156 | 3U | 147.1mm | 63HP | 364mm | 391mm | 1 |
| 14575-135 | 3U | 147.1mm | 42HP | 257mm | 331mm | 1 |
| 14575-114 | 3U | 147.1mm | 28HP | 186mm | 271mm | 1 |
| 14575-136 | 3U | 147.1mm | 42HP | 257mm | 391mm | 1 |
| 14575-178 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 511mm | 1 |
| 14575-134 | 3U | 147.1mm | 42HP | 257mm | 271mm | 1 |
| 14575-115 | 3U | 147.1mm | 28HP | 186mm | 331mm | 1 |
| 14575-154 | 3U | 147.1mm | 63HP | 364mm | 271mm | 1 |
| 14575-175 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 331mm | 1 |
| 14575-176 | 3U | 147.1mm | 84HP | 471mm | 391mm | 1 |

Table 2/3

| Katalognummer | Høyde som kan brukes | Bredde som kan brukes | Fremre ramme | Kjølealternativ | Samsvarer med | EMC-beskyttelse |
|---------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14575-155 | 129.3mm | 326mm | Ett stykke | Nei | IEC 60297-3-103 | Nei |
| 14575-174 | 129.3mm | 432mm | Ett stykke | Nei | IEC 60297-3-103 | Nei |
| 14575-156 | 129.3mm | 326mm | Ett stykke | Nei | IEC 60297-3-103 | Nei |
| 14575-135 | 129.3mm | 219mm | Ett stykke | Nei | IEC 60297-3-103 | Nei |
| 14575-114 | 129.3mm | 148mm | Ett stykke | Nei | IEC 60297-3-103 | Nei |
| 14575-136 | 129.3mm | 219mm | Ett stykke | Nei | IEC 60297-3-103 | Nei |
| 14575-178 | 129.3mm | 432mm | Ett stykke | Nei | IEC 60297-3-103 | Nei |
| 14575-134 | 129.3mm | 219mm | Ett stykke | Nei | IEC 60297-3-103 | Nei |
| 14575-115 | 129.3mm | 148mm | Ett stykke | Nei | IEC 60297-3-103 | Nei |
| 14575-154 | 129.3mm | 326mm | Ett stykke | Nei | IEC 60297-3-103 | Nei |
| 14575-175 | 129.3mm | 432mm | Ett stykke | Nei | IEC 60297-3-103 | Nei |

| Katalognummer | Høyde som kan brukes | Bredde som kan brukes | Fremre ramme | Kjølealternativ | Samsvarer med | EMC-beskyttelse |
|---------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14575-176 | 129.3mm | 432mm | Ett stykke | Nei | IEC 60297-3-103 | Nei |

Table 3/3

| Katalognummer | Overflate | Materiale | Beskyttelsesgrad | Statisk belastning |
|---------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------|
| 14575-155 | Anodisert, Pulverbelagt | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-174 | Anodisert, Pulverbelagt | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-156 | Anodisert, Pulverbelagt | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-135 | Anodisert, Pulverbelagt | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-114 | Anodisert, Pulverbelagt | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-136 | Anodisert, Pulverbelagt | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-178 | Anodisert, Pulverbelagt | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-134 | Anodisert, Pulverbelagt | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-115 | Anodisert, Pulverbelagt | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-154 | Anodisert, Pulverbelagt | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-175 | Anodisert, Pulverbelagt | Aluminium | IP20 | 30kg |
| 14575-176 | Anodisert, Pulverbelagt | Aluminium | IP20 | 30kg |

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE