

CompacPRO Desktop Case, uskjermet



nVent SCHROFF CompacPRO dekselet gir elektronisk beskyttelse for 19-tommers og individuelle elektroniske enheter. Aluminium formstøpt ramme og profil sidepanels garanterer en robust løsning. I tillegg er en omfattende tilbehørsserie tilgjengelig.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Desktop case for individuell montering

Aluminiumskonstruksjon sikrer robust løsning

Internasjonale dimensjoner i henhold til IEC 6297-3-101

Sidepanel med integrert håndtakfunksjon

Identisk, dyp-symmetrisk konstruksjon foran og bak

Ventilasjonsåpninger i bunnplaten

IP 20 i samsvar med IEC 60529

SPESIFIKASJONER

- Produkttype:** Eske
Type: Eske for individuelle elektroniske komponenter
Produktserie: CompacPRO

Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Rackbredde	Bredde	Dybde	Antall pakker
---------------	-----------	-------	------------	--------	-------	---------------

14575-465	6U	280.5mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-145	3U	147.1mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-269	4U	191.6mm	84HP	471mm	451mm	1
14575-025	2U	102.6mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-245	4U	191.6mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-171	3U	147.1mm	84HP	471mm	511mm	1
14575-165	3U	147.1mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-125	3U	147.1mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-147	3U	147.1mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-469	6U	280.5mm	84HP	471mm	451mm	1
14575-123	3U	147.1mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-127	3U	147.1mm	42HP	257mm	391mm	1
14575-247	4U	191.6mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-169	3U	147.1mm	84HP	471mm	451mm	1
14575-447	6U	280.5mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-265	4U	191.6mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-063	2U	102.6mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-067	2U	102.6mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-445	6U	280.5mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-027	2U	102.6mm	42HP	257mm	391mm	1

Table 2/2

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Rackbredde	Bredde	Dybde	Antall pakker
14575-167	3U	147.1mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-467	6U	280.5mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-463	6U	280.5mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-223	4U	191.6mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-065	2U	102.6mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-103	3U	147.1mm	28HP	186mm	271mm	1
14575-471	6U	280.5mm	84HP	471mm	511mm	1
14575-163	3U	147.1mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-023	2U	102.6mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-105	3U	147.1mm	28HP	186mm	331mm	1
14575-267	4U	191.6mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-271	4U	191.6mm	84HP	471mm	511mm	1
14575-143	3U	147.1mm	63HP	364mm	271mm	1

Katalognummer	Rackhøyde	Høyde	Rackbredde	Bredde	Dybde	Antall pakker
14575-243	4U	191.6mm	63HP	364mm	271mm	1
14575-225	4U	191.6mm	42HP	257mm	331mm	1

Table 1/2

Katalognummer	Høyde som kan brukes	Bredde som kan brukes	Fremre ramme	Kjølealternativ	Samsvarer med	EMC-beskyttelse
14575-465	262.9mm	432mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-145	129.3mm	326mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-269	173.8mm	432mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-025	84.4mm	219mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-245	173.8mm	326mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-171	129.3mm	432mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-165	129.3mm	432mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-125	129.3mm	219mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-147	129.3mm	326mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-469	262.9mm	432mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-123	129.3mm	219mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-127	129.3mm	219mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-247	173.8mm	326mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-169	129.3mm	432mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-447	262.9mm	326mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-265	173.8mm	432mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-063	84.4mm	432mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei

Katalognummer	Høyde som kan brukes	Bredde som kan brukes	Fremre ramme	Kjølealternativ	Samsvarer med	EMC-beskyttelse
14575-067	84.4mm	432mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-445	262.9mm	326mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-027	84.4mm	219mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei

Table 2/2

Katalognummer	Høyde som kan brukes	Bredde som kan brukes	Fremre ramme	Kjølealternativ	Samsvarer med	EMC-beskyttelse
14575-167	129.3mm	432mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-467	262.9mm	432mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-463	262.9mm	432mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-223	173.8mm	219mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-065	84.4mm	432mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-103	129.3mm	148mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-471	262.9mm	432mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-163	129.3mm	432mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-023	84.4mm	219mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-105	129.3mm	148mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-267	173.8mm	432mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-271	173.8mm	432mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-143	129.3mm	326mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-243	173.8mm	326mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei
14575-225	173.8mm	219mm	Ett stykke	Nei	IEC 60297-3-103	Nei

Table 1/2

Katalognummer	Overflate	Materiale	Beskyttelsesgrad	Statisk belastning
14575-465	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-145	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-269	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-025	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-245	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-171	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-165	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-125	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-147	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-469	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-123	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-127	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-247	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-169	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-447	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-265	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-063	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-067	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-445	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-027	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg

Table 2/2

Katalognummer	Overflate	Materiale	Beskyttelsesgrad	Statisk belastning
14575-167	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-467	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-463	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-223	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-065	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-103	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-471	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-163	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-023	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-105	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-267	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-271	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg

Katalognummer	Overflate	Materiale	Beskyttelsesgrad	Statisk belastning
14575-143	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-243	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg
14575-225	Pulverbelagt	Aluminium	IP20	30kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

GND/jordingskoblinger i henhold til

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE