


CompacPRO front-/bakpanel, med skjult feste



Frontpanelet for CompacPRO-saken monteres på rammen av saken. Frontpanelet har ingen synlige skruer og kan brukes til frontfolie.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Al-panel, 2,5 mm.

SPESIFIKASJONER

| | |
|-----------------------|------------|
| Materiale: | Aluminium |
| Overflate: | Anodisert |
| Tilbehørstype: | Frontpanel |
| Produkttype: | Frontpanel |

Table 1/2

| Katalognummer | Rackhøyde | Høyde | Rackbredde | Bredde | Antall pakker | Fremre overflate |
|---------------|-----------|---------|------------|---------|---------------|------------------|
| 24575-275 | 4U | 172.9mm | 84HP | 452.1mm | 1 | Anodisert |
| 24575-075 | 2U | 84mm | 84HP | 452.1mm | 1 | Anodisert |
| 24575-155 | 3U | 128.4mm | 63HP | 345.4mm | 1 | Anodisert |
| 24575-175 | 3U | 128.4mm | 84HP | 452.1mm | 1 | Anodisert |

| Katalognummer | Rackhøyde | Høyde | Rackbredde | Bredde | Antall pakker | Fremre overflate |
|---------------|-----------|---------|------------|---------|---------------|------------------|
| 24575-455 | 6U | 261.8mm | 63HP | 345.4mm | 1 | Anodisert |
| 24575-475 | 6U | 261.8mm | 84HP | 452.1mm | 1 | Anodisert |
| 24575-135 | 3U | 128.4mm | 42HP | 238.7mm | 1 | Anodisert |
| 24575-255 | 4U | 172.9mm | 63HP | 345.4mm | 1 | Anodisert |
| 24575-035 | 2U | 84mm | 42HP | 238.7mm | 1 | Anodisert |
| 24575-235 | 4U | 172.9mm | 42HP | 238.7mm | 1 | Anodisert |
| 24575-115 | 3U | 128.4mm | 28HP | 167.5mm | 1 | Anodisert |

Table 2/2

| Katalognummer | Bakre flate | Behandlede kanter | Dybde |
|---------------|-------------|-------------------|-------|
| 24575-275 | Anodisert | Nei | 2.5mm |
| 24575-075 | Anodisert | Nei | 2.5mm |
| 24575-155 | Anodisert | Nei | 2.5mm |
| 24575-175 | Anodisert | Nei | 2.5mm |
| 24575-455 | Anodisert | Nei | 2.5mm |
| 24575-475 | Anodisert | Nei | 2.5mm |
| 24575-135 | Anodisert | Nei | 2.5mm |
| 24575-255 | Anodisert | Nei | 2.5mm |
| 24575-035 | Anodisert | Nei | 2.5mm |
| 24575-235 | Anodisert | Nei | 2.5mm |
| 24575-115 | Anodisert | Nei | 2.5mm |

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE