

Tilkoblingsklemme med spaker

Fordelingsklemmer for fordelingsboks.



FUNKSJONER

Tilkoblingsklemme med spaker

For alle typer sjåførere

3 eller 5 ledere

Opp til 4,00 mm²

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttype	Farge	Omgivelsestemperatur	Klemmemengde	Dybde	Høyde
20118-902	Klemme	Gjennomsiktig, Grønn	85°C max	3	18.8mm	8.4mm
20118-903	Klemme	Gjennomsiktig, Grønn	85°C max	5	18.8mm	8.4mm

Table 2/2

Katalognummer	Materiale	Maks. strøm	Maks. spenning	Antall pakker	Vekt	Bredde
20118-902	Polykarbonat	20A	600V	10	2.5g	18.8mm
20118-903	Polykarbonat	20A	600V	10	4g	30mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil,

skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE