


CPCI-bakplan

nVent SCHROFF CompactPCI Backplanes har best i klassen signalintegritet og MTBF-verdier på grunn av SMD-komponenter, keramikkondensatorer og pressekontakter.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Digital GND kan kobles til / isolert fra chassis GND ved hjelp av skruer

V(i/O) kan settes til +3,3 V eller +5 V.

Ytre lag fungerer som GND-overflater

Utility plugg for statussignaler (SMCQ)

Enestående høyfrekvent støydempering og svært høye MTBF-verdier på grunn av keramiske kondensatorer

Intelligent plattform management bus (IPMB) kontakt til PICMG 2,9

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplantype	Systemspor	Sporbredde
23006-794	Sentralenhet	2	9U	CompactPCI, 64-biters	Venstre	4HP
23006-799	Sentralenhet	4	7U	CompactPCI, 64-biters	Venstre	4HP
23006-798	Sentralenhet	6	7U	CompactPCI, 64-biters	Venstre	4HP

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplatype	Systemspor	Sporbredde
23006-797	Sentralenhet	8	9U	CompactPCI, 64-biters	Venstre	4HP
23006-796	Sentralenhet	6	9U	CompactPCI, 64-biters	Venstre	4HP
23006-795	Sentralenhet	4	7U	CompactPCI, 64-biters	Venstre	4HP
23006-793	Sentralenhet	2	7U	CompactPCI, 64-biters	Venstre	4HP
23006-792	Sentralenhet	2	7U	CompactPCI, 64-biters	Venstre	4HP
23006-611	Sentralenhet	8	9U	CompactPCI, 64-biters, PSB, H.110-buss	Venstre	4HP
23006-601	Sentralenhet	8	6U	CompactPCI, 64-biters, H.110-buss	Høyre	4HP

Table 2/2

Katalognummer	Spenning I/O	Kontakttype	Strømkontakttype	Type strømkontakt	Bredde	Antall pakker
23006-794	5V	HM 2,0	(1) P47	SMCQ, 12-pinner	39.64mm	1
23006-799	5V	HM 2,0	Mini-fit, 24-pinner	SMCQ, 12-pinner		1
23006-798	5V	HM 2,0	Mini-fit, 24-pinner	SMCQ, 12-pinner	121mm	1
23006-797	5V	HM 2,0	(2) P47	SMCQ, 12-pinner	161.56mm	1
23006-796	5V	HM 2,0	(2) P47	SMCQ, 12-pinner	121mm	1
23006-795	5V	HM 2,0	(2) P47	SMCQ, 12-pinner		1
23006-793	5V	HM 2,0	Tilpassingssett, 10-pinner	SMCQ, 12-pinner	39.64mm	1
23006-792	5V	HM 2,0	ATX-kontakt (hann)		39.64mm	1
23006-611	5V	HM 2,0	(2) P47	SMCQ, 12-pinner	161.56mm	1
23006-601	5V	HM 2,0	Strømbukker for M4-kabelsko	SMCQ, 12-pinner	161.56mm	1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Andre konfigurasjoner er tilgjengelige på forespørsel.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE