


CPCI PlusIO bakplan



CompactPCI PlusIO kombinerer det gamle CompactPCI og den nye, høyhastighets CompactPCI Serial-teknologien på ett bakplan. CompactPCI PlusIO systemsporet adresseres både den parallelle PCI-bussen samt CompactPCI Serial slots med PCIe, USB, Ethernet og S-ATA.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

I samsvar med: PICMG 2,0 R3.0 CompactPCI Core Specification, PICMG 2,1 R2.0 Hot-Swap Spesifikasjon, PICMG 2,9 R1.0 System Management Bus Specification, PICMG 2,10 R1.0 Keying Specification, PICMG 2,30 R1.0 CompactPCI PlusIO spesifikasjon, PICMG CompactPCI (CPCI-S.0) spesifikasjon

Systemspor i henhold til PICMG 2,30, 32-biters CPCI-buss på P1, PCIe, S-ATA, USB og Ethernet på P2

CompactPCI-perifere slisser, 32-biters med bakre i/O på P2

Bakre i/O på CompactPCI Serial spor tilgjengelig på forespørsel

CompactPCI Serial perifere spor med PCIe x1, S-ATA og USB

Ethernet med fullnett på systemspor og 2 serielle CompactPCI-spor, støtter 1000Base-T og 10GBase-T.

V(i/O) kan settes til 3,3 V eller 5 V (forhåndsinnstilt til 5 V)

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplantype	Systemspor	Sporbredde
23007-602	Sentralenhet	5	3U	CompactPCI PlusIO, CompactPCI-serie	Midten	4HP

Katalognummer	Produkttype	Antall spor	Rackhøyde	Bakplatype	Systemspor	Sporbredde
23007-601	Sentralenhet	8	3U	CompactPCI PlusIO, CompactPCI-serie	Midten	4HP

Table 2/2

Katalognummer	Spenning I/O	Kontakttype	Strømkontakttype	Type strømkontakt	Bredde	Antall pakker
23007-602	5V	HM 2,0, AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 8-pinner	102.2mm	1
23007-601	5V	HM 2,0, AirMax VS	Strømbukker for M4-kabelsko	MicroMatch, 8-pinner	161.3mm	1

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE