

# CPCI-seriell bakplan



nVent SCHROFF CompactPCI Serial backplanes støtter de høyeste dataoverføringshastighetene med PCIe opp til Gen 3, 10 GbE, USB 3,0 og S-ATA Rev. 3,0

## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

Samsvarer med PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R2.0) spesifikasjon

Kontakt for hjelpeutstyr bak på bakplanet

Mekanisk sentrering og nøkkelbånd/kodingsbånd i rustfritt stål på alle fullt utstyrte spor foran og bak

## SPESIFIKASJONER

Table 1/2

| Katalognummer | Produkttype  | Antall spor | Rackhøyde | Bakplantype                        | Systemspor | Sporbredde |
|---------------|--------------|-------------|-----------|------------------------------------|------------|------------|
| 23007-661     | Sentralenhet | 1           | 3U        | CompactPCI-serienummer, ingen buss |            | 4HP        |
| 23007-641     | Sentralenhet | 1           | 3U        | CompactPCI-serienummer, ingen buss |            | 4HP        |
| 23007-681     | Sentralenhet | 1           | 3U        | CompactPCI-serienummer, ingen buss |            | 4HP        |

| Katalognummer | Produkttype  | Antall spor | Rackhøyde | Bakplatype                                       | Systemspor | Sporbredde |
|---------------|--------------|-------------|-----------|--|------------|------------|
| 23007-621     | Sentralenhet | 1           | 3U        | CompactPCI-serienummer, ingen buss               |            | 4HP        |
| 23007-679     | Sentralenhet | 9           | 3U        | CompactPCI-serienummer med Ethernet-stjerne      | Høyre      | 4HP        |
| 23007-668     | Sentralenhet | 8           | 3U        | CompactPCI-serienummer med Ethernet-stjerne      | Venstre    | 4HP        |
| 23007-629     | Sentralenhet | 9           | 3U        | CompactPCI-serienummer med Ethernet-stjerne      | Venstre    | 4HP        |
| 23007-669     | Sentralenhet | 9           | 3U        | CompactPCI-serienummer med Ethernet-stjerne      | Venstre    | 4HP        |
| 23007-676     | Sentralenhet | 6           | 3U        | CompactPCI-serienummer med Ethernet-stjerne      | Høyre      | 4HP        |
| 23007-677     | Sentralenhet | 7           | 3U        | CompactPCI-serienummer med Ethernet-stjerne      | Høyre      | 4HP        |
| 23007-628     | Sentralenhet | 8           | 3U        | CompactPCI-serienummer med Ethernet-stjerne      | Venstre    | 4HP        |
| 23007-636     | Sentralenhet | 6           | 3U        | CompactPCI-serienummer med Ethernet-stjerne      | Høyre      | 4HP        |
| 23007-627     | Sentralenhet | 7           | 3U        | CompactPCI-serienummer med Ethernet-stjerne      | Venstre    | 4HP        |
| 23007-682     | Sentralenhet | 2           | 3U        | CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk | Venstre    | 4HP        |

| Katalognummer | Produkttype  | Antall spor | Rackhøyde | Bakplatype                                       | Systemspor | Sporbredde |
|---------------|--------------|-------------|-----------|--|------------|------------|
| 23007-683     | Sentralenhet | 3           | 3U        | CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk | Venstre    | 4HP        |
| 23007-667     | Sentralenhet | 7           | 3U        | CompactPCI-serienummer med Ethernet-stjerne      | Venstre    | 4HP        |
| 23007-695     | Sentralenhet | 5           | 3U        | CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk | Høyre      | 4HP        |
| 23007-655     | Sentralenhet | 5           | 3U        | CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk | Høyre      | 4HP        |
| 23007-637     | Sentralenhet | 7           | 3U        | CompactPCI-serienummer med Ethernet-stjerne      | Høyre      | 4HP        |
| 23007-654     | Sentralenhet | 4           | 3U        | CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk | Høyre      | 4HP        |

Table 2/2

| Katalognummer | Produkttype  | Antall spor | Rackhøyde | Bakplatype                                       | Systemspor | Sporbredde |
|---------------|--------------|-------------|-----------|--|------------|------------|
| 23007-653     | Sentralenhet | 3           | 3U        | CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk | Høyre      | 4HP        |
| 23007-639     | Sentralenhet | 9           | 3U        | CompactPCI-serienummer med Ethernet-stjerne      | Høyre      | 4HP        |
| 23007-649     | Sentralenhet | 9           | 3U        | CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk | Venstre    | 4HP        |
| 23007-645     | Sentralenhet | 5           | 3U        | CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk | Venstre    | 4HP        |

| Katalognummer | Produkttype  | Antall spor | Rackhøyde | Bakplatype                                       | Systemspor | Sporbredde |
|---------------|--------------|-------------|-----------|--|------------|------------|
| 23007-644     | Sentralenhet | 4           | 3U        | CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk | Venstre    | 4HP        |
| 23007-643     | Sentralenhet | 3           | 3U        | CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk | Venstre    | 4HP        |
| 23007-642     | Sentralenhet | 2           | 3U        | CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk | Venstre    | 4HP        |
| 23007-685     | Sentralenhet | 5           | 3U        | CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk | Venstre    | 4HP        |
| 23007-605     | Sentralenhet | 5           | 3U        | CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk | Høyre      | 4HP        |
| 23007-689     | Sentralenhet | 9           | 3U        | CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk | Venstre    | 4HP        |
| 23007-684     | Sentralenhet | 4           | 3U        | CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk | Venstre    | 4HP        |
| 23007-693     | Sentralenhet | 3           | 3U        | CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk | Høyre      | 4HP        |
| 23007-615     | Sentralenhet | 5           | 3U        | CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk | Høyre      | 4HP        |
| 23007-694     | Sentralenhet | 4           | 3U        | CompactPCI-serienummer med Ethernet med full duk | Høyre      | 4HP        |

Table 1/2

| Katalognummer | Kontakttype | Strømkontakttype | Type strømkontakt | Bredde | Antall pakker |
|---------------|-------------|------------------|-------------------|--------|---------------|
|---------------|-------------|------------------|-------------------|--------|---------------|

|           |           |                             |                       |         |   |
|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------|---------|---|
| 23007-661 | AirMax VS | Microfit                    | MicroMatch, 10-pinned | 19.3mm  | 1 |
| 23007-641 | AirMax VS | Microfit                    | MicroMatch, 10-pinned | 19.3mm  | 1 |
| 23007-681 | AirMax VS | Microfit                    | MicroMatch, 10-pinned | 19.3mm  | 1 |
| 23007-621 | AirMax VS | Microfit                    | MicroMatch, 10-pinned | 19.3mm  | 1 |
| 23007-679 | AirMax VS | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 10-pinned | 181.9mm | 1 |
| 23007-668 | AirMax VS | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 10-pinned | 161.6mm | 1 |
| 23007-629 | AirMax VS | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 10-pinned | 181.9mm | 1 |
| 23007-669 | AirMax VS | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 10-pinned | 181.9mm | 1 |
| 23007-676 | AirMax VS | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 10-pinned | 120.9mm | 1 |
| 23007-677 | AirMax VS | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 10-pinned | 141.2mm | 1 |
| 23007-628 | AirMax VS | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 10-pinned | 161.6mm | 1 |
| 23007-636 | AirMax VS | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 10-pinned | 120.9mm | 1 |
| 23007-627 | AirMax VS | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 10-pinned | 141.2mm | 1 |
| 23007-682 | AirMax VS | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 10-pinned | 39.6mm  | 1 |
| 23007-683 | AirMax VS | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 10-pinned | 60mm    | 1 |
| 23007-667 | AirMax VS | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 10-pinned | 141.2mm | 1 |
| 23007-695 | AirMax VS | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 10-pinned | 100.6mm | 1 |
| 23007-655 | AirMax VS | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 10-pinned | 100.6mm | 1 |
| 23007-637 | AirMax VS | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 10-pinned | 141.2mm | 1 |
| 23007-654 | AirMax VS | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 10-pinned | 80.3mm  | 1 |

Table 2/2

| Katalognummer | Kontakttype | Strømkontakttype            | Type strømkontakt     | Bredde  | Antall pakker |
|---------------|-------------|-----------------------------|-----------------------|---------|---------------|
| 23007-653     | AirMax VS   | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 10-pinner | 60mm    | 1             |
| 23007-639     | AirMax VS   | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 10-pinner | 181.9mm | 1             |
| 23007-649     | AirMax VS   | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 10-pinner | 191.9mm | 1             |
| 23007-645     | AirMax VS   | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 10-pinner | 100.6mm | 1             |
| 23007-644     | AirMax VS   | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 10-pinner | 80.3mm  | 1             |
| 23007-643     | AirMax VS   | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 10-pinner | 60mm    | 1             |
| 23007-642     | AirMax VS   | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 10-pinner | 19.3mm  | 1             |
| 23007-685     | AirMax VS   | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 10-pinner | 100.6mm | 1             |
| 23007-605     | AirMax VS   | PwrBlade                    | MicroMatch, 10-pinner | 159.9mm | 1             |
| 23007-689     | AirMax VS   | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 10-pinner | 181.9mm | 1             |
| 23007-684     | AirMax VS   | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 10-pinner | 80.3mm  | 1             |
| 23007-693     | AirMax VS   | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 10-pinner | 60mm    | 1             |
| 23007-615     | AirMax VS   | PwrBlade                    | MicroMatch, 10-pinner | 159.9mm | 1             |
| 23007-694     | AirMax VS   | Strømbukker for M4-kabelsko | MicroMatch, 10-pinner | 80.3mm  | 1             |

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**