


Din-skinne

En din-skinne er en standard metallskinne som er mye brukt for montering av effektbrytere og industrielt kontrollutstyr inne i utstyrstativer.



FUNKSJONER

Pre-cut lengder og med perforeringer

Stål med galvanisert utførelse

Overholde: NS-EN 60715-standarder

SPESIFIKASJONER

Produkttype: DIN-skinne

Table 1/2

Katalognummer	Materiale	Høyde	Lengde	Overflate	Antall pakker	Dybde
20118-879	Stål	35mm	175mm	Sinkbelagt	4	7.5mm
20118-874	Stål	35mm	275mm	Sinkbelagt	4	15mm
20118-872	Stål	35mm	125mm	Sinkbelagt	4	15mm
20118-883	Stål	35mm	575mm	Sinkbelagt	4	7.5mm
20118-875	Stål	35mm	375mm	Sinkbelagt	4	15mm
20118-878	Stål	35mm	125mm	Sinkbelagt	4	7.5mm
20118-880	Stål	35mm	275mm	Sinkbelagt	4	7.5mm
20118-877	Stål	35mm	575mm	Sinkbelagt	4	15mm
20118-882	Stål	35mm	475mm	Sinkbelagt	4	7.5mm
20118-873	Stål	35mm	175mm	Sinkbelagt	4	15mm
20118-881	Stål	35mm	375mm	Sinkbelagt	4	7.5mm

Katalognummer	Materiale	Høyde	Lengde	Overflate	Antall pakker	Dybde
20118-876	Stål	35mm	475mm	Sinkbelagt	4	15mm
20118-893	Stål	35mm	375mm	Sinkbelagt	10	7.5mm
20118-892	Stål	35mm	275mm	Sinkbelagt	10	7.5mm
20118-891	Stål	35mm	175mm	Sinkbelagt	10	7.5mm
20118-890	Stål	35mm	125mm	Sinkbelagt	10	7.5mm
20118-895	Stål	35mm	575mm	Sinkbelagt	10	7.5mm
20118-894	Stål	35mm	475mm	Sinkbelagt	10	7.5mm
20118-889	Stål	35mm	575mm	Sinkbelagt	10	15mm
20118-887	Stål	35mm	375mm	Sinkbelagt	10	15mm

Table 2/2

Katalognummer	Materiale	Høyde	Lengde	Overflate	Antall pakker	Dybde
20118-885	Stål	35mm	175mm	Sinkbelagt	10	15mm
20118-886	Stål	35mm	275mm	Sinkbelagt	10	15mm
20118-884	Stål	35mm	125mm	Sinkbelagt	10	15mm
20118-888	Stål	35mm	475mm	Sinkbelagt	10	15mm

Table 1/2

Katalognummer	Bredde
20118-879	175mm
20118-874	275mm
20118-872	125mm
20118-883	575mm
20118-875	375mm
20118-878	125mm
20118-880	275mm
20118-877	575mm
20118-882	475mm
20118-873	175mm
20118-881	375mm
20118-876	475mm
20118-893	375mm
20118-892	275mm
20118-891	175mm

Katalognummer	Bredde
20118-890	125mm
20118-895	575mm
20118-894	475mm
20118-889	575mm
20118-887	375mm

Table 2/2

Katalognummer	Bredde
20118-885	175mm
20118-886	275mm
20118-884	125mm
20118-888	475mm

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE