

# 107-70 Latching Insert/Extractor

## KATALOGNUMMER

**107-70**



Serie 107-70 gir 4,5: 1 mekanisk fordel for innsetting og uttrekking av trykte kretskort med kontaktkontakt med høy tetthet og flere kontakter i plateskap. Støpt fra type 6/6 nylon, kan brukes i miljøer opp til 121C (250F) kontinuerlig og er motstandsdyktig mot alkaliner, svake syrer og vanlige løsemidler.

## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

Designet for bruk i metallplater

Mekanisk fordel 4,5: 1

Støpt av nylon (type 6) eller 10% grafittfylt polykarbonat (type 6/6)

Spaken låses til PCB

PCB-bordtykkelse 1,6 mm (0,063 tommer), 2,4 mm (0,093 tommer), 3,2 mm (0,125 tommer)

Gir innsetting og ekstraksjon hjelp

Rikelig gripeflate / område for varm stempling

## PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: PCB-innsetter/-uttrekker

Med pinne: Nei

Materiale: Polyamid 6

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

---

Fra tid til annen kan nVent endre sine produktspesifikasjoner for å være i samsvar med gjeldende industri, militære eller andre relevante standarder. Med mindre annet er gjensidig skriftlig avtalt, kan kansellerte eller erstattede militære spesifikasjoner sertifiseres i henhold til de nyeste eller erstatter spesifikasjonene. Produkter som er produsert i samsvar med slike spesifikasjoner, vil anses som fullstendig kompatible uansett om du har blitt varslet om slike endringer, selv om det er forskjellig fra den opprinnelige spesifikasjonen eller de som kunden refererer til.

## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**