


MTCA.4 kubesystem for 7 doble AMC moduler, 5 U, 42 hk

KATALOGNUMMER

11850-021

Systemet er utviklet for utvikling og laboratoriearbeid. Varmbyttedriftmodulen med EMMC sørger for at sporene foran og bak er ordentlig avkjølt ved lavt støynivå. Viftehastigheten kontrolleres uavhengig for foran og bak og stilles inn via MCH. Bakplanet har klokke og utløserlinjer per PICMG MTCA.4, samt låser. Det gir også direkte forbindelser for SAS / SATA og linjer mellom AMC-ene.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

I samsvar med PICMG MTCA.4 R1.0-spesifikasjonen

5 U, 42 HP kube system for 6 Double Mid-size og 1 Double full-size AdvancedMC moduler, 1 Double full-size MCH og 1 Double full-size Power modul

6 spor for overgangsmodul bak for Double Mid-Size-moduler og ett spor for Double full-Size

Bakplan med stjerne-topologi, direkte tilkoblinger for S?ATA/SAS, klokke og utløserlinjer per PICMG MTCA.4

Klokketopologi per PICMG AMC.0 R2.0

Varmvekselviftmodul med kjøleenhetsleder (CU EMMC), luftstrøm fra bunn til topp, viftehastighet for fremre og bakre seksjoner kan justeres separat via MCH

Luftfilter tilgjengelig fra forsiden

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: System

Antall spor: 7

Type: Halv 19-tommers rackfeste

Bakplantype: MTCA.4, énstjernes topologi

Dataoverføring: 40 GbE; PCIe Gen3

Strøm per spor: 80W

Luftstrømretning: Bunn til topp

Rackhøyde: 5U

Strømforsyningstype: (1) Dobbel i full størrelse PM

Strømforsyning inkludert: Nei

Bakre i/U: Ja

Samsvarer med: PICMG MTCA.4 R1.0

Dybde: 373.3mm

Høyde: 222.25mm

Net Weight: 10.35kg

Antall pakker: 1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Modifiserte systemer tilgjengelig på forespørsel.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig bruk, vedlikehold eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE