


MTCA.0-system for 2 enkle AMC-moduler i full størrelse, 1 HE

KATALOGNUMMER

11850-023



Systemet er designet for 2 AMC moduler. Den integrerte strømforsyningen og strømbryterne på bakplanet muliggjør nyttelasten til AMC-modulene uten behov for en egen MCH.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Liten, kompakt etui som rommer 2 enkle AdvancedMC-moduler i full størrelse med en valgfri 2 HP-påfyllingsmodul, og 2 enkle mellomstore moduler kan også monteres

Direkte tilkobling av alle porter mellom begge AdvancedMC-sporene (se bakplanetopologi); dataoverføringshastigheter på opptil 10 Gbps per port.

90–264 VAC bred rekkevidde på baksiden av vesken, 150 W strømforsyning i bakre del av kabinettet

12 VDC-spenning aktiveres av AdvancedMC-modulens tilstedeværelsessignal

150 W kjølekapasitet ved en omgivelsestemperatur på 55 °C, luftstrøm fra høyre mot venstre, temperaturregulerte vifter

Vifteenhet og viftefilter er enkle å utføre service på eller skifte

Kabinettet kan stables og er klargjort for platemontering

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: System

Antall spor: 2

Type: Pico-system

Bakplantype: Alle porter er koblet til punkt

Dataoverføring: 40 GbE; PCIe Gen3

Strøm per spor: 60W

Inngangsspenning AC: 100 – 240V

Luftstrømretning: Høyre til venstre

Rackhøyde: 1U

Strømforsyningstype: Åpen ramme

Strømforsyning inkludert: Ja

Bakre i/U: Nei

Samsvarer med: PICMG MTCA.0 R2.0

Dybde: 302mm

Antall pakker: 1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Modifiserte systemer tilgjengelig på forespørsel.

Fullstendig montert, kablet og testet.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell.

Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE