


MTCA.0-system for 6 enkle AMC -moduler i mellomstørrelse, MTCA.0, 1 U, 84 HP

KATALOGNUMMER

11850-025



1 U MicroTCA-system med horisontalt kortbur for enkeltbredde AdvancedMC-moduler. Chassiset har vekselstrøminngang bak og en integrert 400 W strømforsyning. PM EMMC (Power Module Enhanced Management Controller) er montert bak på bakplanet.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

I samsvar med PICMG MTCA.0 R1.0-spesifikasjonen

1 U, 19 tommers subrack system for 6 enkelt mellomstore AdvancedMC moduler, 1 enkelt full størrelse MCH

Nettstrøminngang (100 ... 240 VAC) på baksiden av vesken, innebygd 400 W PSU, strømstyring (PM EMMC) på bakplan

Varmbyttingsviftemodul med kjøleenhetsleder (CU EMMC), luftstrøm fra høyre mot venstre

Tilgang til luftfilter forfra

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: System

Antall spor: 6

Type: 19-tommers rackfeste

Bakplantype: MTCA.0, énstjernes topologi, omfangsforslag

Dataoverføring: 40 GbE; PCIe Gen3

Strøm per spor: 50W

Inngangsspenning AC: 100 – 240V

Luftstrømretning: Høyre til venstre

Rackhøyde: 1U

Strømforsyningstype: Åpen ramme

Strømforsyning inkludert: Ja

Bakre i/U: Nei

Samsvarer med: PICMG MTCA.0 R2.0

Dybde: 301mm

Høyde: 44.45mm

Net Weight: 5.61kg

Antall pakker: 1

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Modifiserte systemer tilgjengelig på forespørsel.

Fullstendig montert, kablet og testet.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE