


Bryter for dørkontakt uten kabel

KATALOGNUMMER

20118-810



Dørkontaktbryter med magnetisk kontakt, gir driftseffektivitet. Dette produktet er enkelt å handle med plug and play.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Bryter for dørkontakt (uten tilkoblingskabel)

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: Bryter

Dybde: 33.5mm

Høyde: 76.5mm

Driftstemperatur: -25 to 75°C

Beskyttelsesgrad: IP66

Bredde: 31mm

Samsvarer med: UL® 508; EN 50047 form B

Strømnivå: 3 – 6A

Gross Weight: 0.1kg

Antall pakker: 1

Spenning: 24 – 230V

Størrelse på kabel: 0.5 – 2.5mm²

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Vennligst bestill brakett for montering av dørbryter (Varistar, Novastar, Eurorack) separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE