


Guide Rail med koding for CompactPCI / VME64x, PC, 280 mm, 2,5 mm Groove bredde, Multi-Piece, Red / Silver, 10 stk

KATALOGNUMMER

24568-331



Ny generasjon av WIH-styreskiner for PCB- eller pluggenheter. Danner et pålitelig grensesnitt mellom subrack mekanikken og underenhetene. Med den optimaliserte designen og det nye plastmaterialet av høy kvalitet ble ikke bare stabiliteten betydelig økt, men også brannsikkerhetsegenskapene forbedret. Dette betyr at materialet sikrer lav brennbarhet, lav røykthet og oppfyller kravene i en 45545-2 (Brannsikkerhet i jernbanevogn), R22, R23 og R24 med

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Ny generasjon med kodetype plast føringskinner for pålitelig oppbevaring av PCB eller plug-in enheter

Betydelig økt stabilitet, på grunn av en optimalisert design og høy kvalitet materiale (PC)

Forbedrede brannsikkerhetsegenskaper, oppfyller en 45545-2 kravsett R22, R23 og R24 med HL3

Halogenfri i henhold til IEC 61249-2-21

Kan klippes inn i horisontale skinner (Al ekstrudering) eller i 1,5 mm tykke plater

Kan boltes til de horisontale skinnene type H og R for høyere støt- og vibrasjonskrav

Valgfri ESD-klemme for en ledende kontakt mellom PCB og horisontal skinne tilgjengelig

Lagringstemperatur: Fra -40 °C 130 °C

PRODUKTEGENSKAPER

Materiale: Fiberforsterket plast; Aluminium

Farge: Rød; Sølv

Antall pakker: 10

Kortdybde: 280mm

Rillebredde: 2.5

Samsvarer med: EN 45545-2

Overflate: Anodisert

Produktserie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Produkttype: Styreskinne

Type: Koding

Fungerer med: Delrack; Esker; 19-tommers chassis; Systemer

Gross Weight: 0.3kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Vær oppmerksom på at leveranser kan utføres i de angitte SPQ (SPQ, f.eks. 5 stk, 10 stk, 50 stk, etc.). Ulike ordreantall (f.eks. 2 stk) kan endres til neste mulige leveringsantall = Standard pakkeantall.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil.

Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE