


Tilbehør, forsterket, PC, 280 mm, 2 mm Groove bredde, rød

KATALOGNUMMER

64568-080



Ny generasjon styrkede styreskinner for PCB eller plugginn-enheter. Danner et pålitelig grensesnitt mellom subrack mekanikken og underenhetene. Med den optimaliserte designen og det nye plastmaterialet av høy kvalitet ble ikke bare stabiliteten betydelig økt, men også brannsikkerhetsegenskapene forbedret. Dette betyr at materialet sikrer lav brennbarhet, lav røyktetthet og oppfyller kravene i en 45545-2 (Brannsikkerhet i jernbanevogn) som er satt til R22, R23 og R24 med det høyeste farenivået HL3. I tillegg regnes styreskinnene også som «halogenfrie», i henhold til IEC 61249-2-21.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Ny generasjon styrket Tilbehørstype plast styreskinner for pålitelig oppbevaring av PCB eller plug-in enheter

Betydelig økt stabilitet, på grunn av et materiale av høy kvalitet (PC) og en optimalisert design, som også tillater nå bruk med robuste horisontale skinner

Forbedrede brannsikkerhetsegenskaper, oppfyller en 45545-2 kravsett R22, R23 og R24 med HL3

Halogenfri i henhold til IEC 61249-2-21

Kan klippes inn i horisontale skinner (Al ekstrudering) eller i 1,5 mm tykke plater

Kan boltes til de horisontale skinnene type H og R for høyere støt- og vibrasjonskrav

Valgfri ESD-klemme for en ledende kontakt mellom PCB og horisontal skinne tilgjengelig

PRODUKTEGENSKAPER

Antall pakker: 1

Kortdybde: 280mm

Rillebredde: 2

Farge: Rød

Samsvarer med: EN 45545-2

Materiale: Fiberforsterket plast

Produktserie: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Produkttype: Styreskinne

Type: Forsterket

Fungerer med: Delrack; Esker; 19-tommers chassis; Systemer

Net Weight: 0.012kg

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Vær oppmerksom på at leveranser kan utføres i de angitte SPQ (SPQ, f.eks. 5 stk, 10 stk, 50 stk, etc.). Ulike ordreantall (f.eks. 2 stk) kan endres til neste mulige leveringsantall = Standard pakkeantall.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE