

3x temperatur og 1x fuktighetssensor

KATALOGNUMMER

EA9105



3x temperatur og 1x fuktighetsprobe sensor for nVent-SCHROFF-RackPower PDU-er.

FUNKSJONER

3x temperatur og 1x fuktighetssensor

Med 2 meter kabel og integrert magnet for enkel montering

For PDU-er i RackPower RP1xxx-, RP2xxx-, RP6xxx-serien

Hot pluggbar for enkel integrasjon

Temperaturmåleområde 0 til 65 °C.

Temperaturmåling nøyaktighet +/- 2 %

Måleområde for fuktighet 10-90% RH, ikke-kondenserende

Nøyaktighet for måling av fuktighet +/- 5 %

Andre og tredje temperatursensor med 950 mm kabel

PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: Føler

Fungerer med: RackPower

Høyde: 270mm

Antall pakker: 1

Pluggtype: RJ45

Produktserie: Enlogic

Uttakbar inngangskabel: Nei

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk,

feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE