

# Tørrkontaktkabel

## KATALOGNUMMER

**EA9110**



Tørrkontaktkabel for tilkobling av i/O-sensorer, f.eks. røyk til nVent-rackPower PDU-er.

## FUNKSJONER

Tørrkontaktkabel for tilkobling av i/O-sensorer, f.eks. røyk

1 m kabel til sensorboks med integrert magnet for enkel montering og 1,8 m tilkoblingskabel

For PDU-er i RackPower RP1xxx-, RP2xxx-, RP6xxx-serien

Hot pluggbar for enkel integrasjon

Driftstemperaturområdet 0 til 65 °C.

## PRODUKTEGENSKAPER

Produkttype: Føler

Fungerer med: RackPower

Høyde: 260mm

Antall pakker: 1

Pluggtype: RJ45

Produktserie: Enlogic

Uttakbar inngangskabel: Nei

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**