

Fronthåndtak, bredde 7 mm.



Slim aluminium profil foran håndtak, 7 mm. montering av håndtaket vil bli gjort fra baksiden.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Statisk lastekapasitet 10 kg/par.

Montering av håndtaket vil bli gjort fra baksiden

SPESIFIKASJONER

Bredde:	7mm
Statisk belastning:	10kg
Materiale:	Aluminium
Overflate:	Anodisert
Produktserie:	EuropacPRO; MultipacPRO
Produkttype:	Håndtak

Table 1/1

Katalognummer	Antall pakker	Håndtakstype	Farge	Fungerer med
10501-001	1	Rett	Sølv	Delrack, Chassis, Frontpaneler
10501-002	1	Rett	Sølv	Delrack, Chassis, Frontpaneler

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Vær oppmerksom på at leveranser kan utføres i de angitte SPQ (SPQ, f.eks. 5 stk, 10 stk, 50 stk, etc.). Ulike ordrentall (f.eks. 2 stk) kan endres til neste mulige leveringsantall = Standard pakkeantall.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE