

Frontpanel med AC-inngangsmodul

Frontpanel for CompactPCI-systemer med montert bred rekkevidde AC inngangsmodul som inneholder AC Plug, Fuse holder og EMC filter.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Spennning 110 VAC ... 250 V AC, 50 Hz ... 60 Hz

Frontpanel for skjerming med EMC tekstilpakning

Maks. Strøm 10 A ved 40 °C.

SPESIFIKASJONER

Tilbehørstype: Frontpanel

Table 1/2

Katalognummer	Materiale	Fremre overflate	Bakre flate	Rackhøyde	Høyde	Rackbredde
---------------	-----------	------------------	-------------	-----------	-------	------------

24579-059	Aluminium	Anodisert	Anodisert	3U	261.75mm	8HP
24579-058	Aluminium	Anodisert	Strømledende	3U	128.4mm	8HP

Table 2/2

Katalognummer	Bredde	Dybde	Antall pakker	Overflate
24579-059	40.3mm	2.5mm	1	Anodisert
24579-058	40.3mm	2.5mm	1	Anodisert

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

EMC-profiltegninger kreves for å skjerme frontpanelene.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE