

Frontpanel, skjermet foran, sidehengslet

Frontpanel med tekstil EMC-pakning, sidehengslet montering.



SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Frontpanel med tekstil EMC-pakning

Muliggjør montering på de horisontale skinnene

Egnet for subracks og tilfeller

Hengslene kan monteres på venstre eller høyre side

SPESIFIKASJONER

Dybde (D):	2.5mm
Rackbredde:	84HP
Materiale:	Aluminium
Overflate:	Anodisert; Passivert
Tilbehørstype:	Frontpanel
Produkttype:	Frontpanel
Type:	Frontpanel uten håndtak
EMC-beskyttelse:	Nei (kan monteres etterpå)


Table 1/2

Katalognummer	Rackhøyde	Antall pakker	Montering	Pakning	Fremre overflate	Bakre flate
20848-611	3U	1	Hengslet, side	Tekstil	Anodisert	Strømledende
20848-617	6U	1	Hengslet, side	Tekstil	Anodisert	Strømledende

Table 2/2

Katalognummer	Behandlede kanter	Høyde (H)	Bredde (W)
20848-611	Nei	128.4mm	426.4mm
20848-617	Nei	261.8mm	426.4mm

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE