

Styreskinne med koding for CompactPCI / VME64x, PC



Ny generasjon av WIH-styreskinner for PCB- eller pluggenheter. Danner et pålitelig grensesnitt mellom subrack mekanikken og underenhetene. Med den optimaliserte designen og det nye plastmaterialet av høy kvalitet ble ikke bare stabiliteten betydelig økt, men også brannsikkerhetsegenskapene forbedret. Dette betyr at materialet sikrer lav brennbarhet, lav røyktetthet og oppfyller kravene i en 45545-2 (Brannsikkerhet i jernbanevogn), R22, R23 og R24 med

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Ny generasjon med kodetype plast føringskinner for pålitelig oppbevaring av PCB eller plug-in enheter

Betydelig økt stabilitet, på grunn av en optimalisert design og høy kvalitet materiale (PC)

Forbedrede brannsikkerhetsegenskaper, oppfyller en 45545-2 kravsett R22, R23 og R24 med HL3

Halogenfri i henhold til IEC 61249-2-21

Kan klippes inn i horisontale skinner (Al ekstrudering) eller i 1,5 mm tykke plater

Kan boltes til de horisontale skinnene type H og R for høyere støt- og vibrasjonskrav

Valgfri ESD-klemme for en ledende kontakt mellom PCB og horisontal skinne tilgjengelig

Lagringstemperatur: Fra -40 °C 130 °C

SPESIFIKASJONER

Fungerer med:	Delrack; Esker; 19-tommers chassis; Systemer
Type:	Koding
Produktserie:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Produkttype:	Styreskinne

Table 1/2

Katalognummer	Materiale	Farge	Antall pakker	Kortdybde	Rillebredde	Samsvarer med
64568-110	Fiberforsterket plast, Aluminium	Grå, Sølv	1	160mm	2.5	EN 45545-2
64568-085	Fiberforsterket plast	Rød	1	70mm	2	EN 45545-2
64568-112	Fiberforsterket plast, Aluminium	Grå, Sølv	1	220mm	2.5	EN 45545-2
64568-111	Fiberforsterket plast, Aluminium	Rød, Sølv	1	220mm	2.5	EN 45545-2
64568-086	Fiberforsterket plast	Grå	1	70mm	2	EN 45545-2
64568-109	Fiberforsterket plast, Aluminium	Rød, Sølv	1	160mm	2.5	EN 45545-2
64568-091	Fiberforsterket plast	Rød	1	220mm	2	EN 45545-2
64568-090	Fiberforsterket plast	Grå	1	160mm	2	EN 45545-2
64568-092	Fiberforsterket plast	Grå	1	220mm	2	EN 45545-2
64568-089	Fiberforsterket plast	Rød	1	160mm	2	EN 45545-2
24568-360	Fiberforsterket plast	Grå	10	70mm	2	EN 45545-2
24568-358	Fiberforsterket plast	Grå	10	160mm	2	EN 45545-2
24568-357	Fiberforsterket plast	Rød	10	70mm	2	EN 45545-2
24568-356	Fiberforsterket plast	Rød	10	160mm	2	EN 45545-2
24568-332	Fiberforsterket plast, Aluminium	Rød, Sølv	10	340mm	2.5	EN 45545-2
24568-331	Fiberforsterket plast, Aluminium	Rød, Sølv	10	280mm	2.5	EN 45545-2
24568-341	Fiberforsterket plast, Aluminium	Grå, Sølv	10	280mm	2.5	EN 45545-2

Katalognummer	Materiale	Farge	Antall pakker	Kortdybde	Rillebredde	Samsvarer med
24568-342	Fiberforsterket plast, Aluminium	Grå, Sølv	10	340mm	2.5	EN 45545-2

Table 2/2

Katalognummer	Overflate
64568-110	
64568-085	
64568-112	
64568-111	
64568-086	
64568-109	
64568-091	
64568-090	
64568-092	
64568-089	
24568-360	
24568-358	
24568-357	
24568-356	
24568-332	Anodisert
24568-331	Anodisert
24568-341	Anodisert
24568-342	

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Vær oppmerksom på at leveranser kan utføres i de angitte SPQ (SPQ, f.eks. 5 stk, 10 stk, 50 stk, etc.). Ulike ordreantall (f.eks. 2 stk) kan endres til neste mulige leveringsantall = Standard pakkeantall.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE