


# PropacPRO frontpanel, full bredde, uskjermet



Frontpanelet, full bredde for PropacPRO-veske, monteres på rammen av vesken.

## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

Al-panel, 2,0 mm (84 hk 2,5 mm)

## SPESIFIKASJONER

- Materiale:** Aluminium
- Overflate:** Anodisert
- Tilbehørstype:** Frontpanel
- Produkttype:** Frontpanel

Table 1/2

| Katalognummer | Rackhøyde | Rackbredde | Antall pakker | Fremre overflate | Bakre flate  | Behandlede kanter |
|---------------|-----------|------------|---------------|------------------|--------------|-------------------|
| 20850-136     | 3U        | 63HP       | 1             | Anodisert        | Anodisert    | Nei               |
| 20850-158     | 6U        | 84HP       | 1             | Anodisert        | Strømledende | Nei               |
| 20850-129     | 2U        | 63HP       | 1             | Anodisert        | Anodisert    | Nei               |
| 20850-135     | 3U        | 42HP       | 1             | Anodisert        | Anodisert    | Nei               |
| 20850-142     | 4U        | 42HP       | 1             | Anodisert        | Anodisert    | Nei               |
| 20850-143     | 4U        | 63HP       | 1             | Anodisert        | Anodisert    | Nei               |
| 20850-130     | 2U        | 84HP       | 1             | Anodisert        | Anodisert    | Nei               |

| Katalognummer | Rackhøyde | Rackbredde | Antall pakker | Fremre overflate | Bakre flate | Behandlede kanter |
|---------------|-----------|------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|
| 20850-144     | 4U        | 84HP       | 1             | Anodisert        | Anodisert   | Nei               |
| 20850-134     | 3U        | 28HP       | 1             | Anodisert        | Anodisert   | Nei               |
| 20850-128     | 2U        | 42HP       | 1             | Anodisert        | Anodisert   | Nei               |
| 20850-137     | 3U        | 84HP       | 1             | Anodisert        | Anodisert   | Nei               |

Table 2/2

| Katalognummer | Dybde | Høyde   | Bredde  |
|---------------|-------|---------|---------|
| 20850-136     | 2mm   | 128.5mm | 345.4mm |
| 20850-158     | 2.5mm | 261.8mm | 452mm   |
| 20850-129     | 2mm   | 84mm    | 345.4mm |
| 20850-135     | 2mm   | 128.5mm | 238.7mm |
| 20850-142     | 2mm   | 172.9mm | 238.7mm |
| 20850-143     | 2mm   | 172.9mm | 345.4mm |
| 20850-130     | 2.5mm | 84mm    | 452mm   |
| 20850-144     | 2.5mm | 172.9mm | 452mm   |
| 20850-134     | 2mm   | 128.5mm | 167.6mm |
| 20850-128     | 2mm   | 84mm    | 238.7mm |
| 20850-137     | 2.5mm | 128.5mm | 452mm   |

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**