

Frontpanel for PSU



Frontpanel for nVent SCHROFF 19-tommers kompatibel strømforsyning. Flatt frontpanel med vertikale riller for EMC-kontaktlister i rustfritt stål.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Frontpanel, Al, fremre anodisert, bakre ledende, med vertikale spor for EMC kontaktstrimler

SPESIFIKASJONER

Tilbehørstype: Frontpanel

Table 1/2

| Katalognummer | Materiale | Fremre overflate | Bakre flate | Behandlede kanter | Rackhøyde | Høyde |
|---------------|-----------|------------------|--------------|-------------------|-----------|---------|
| 21005-439 | Aluminium | Anodisert | Strømledende | Nei | 3U | 128.4mm |
| 21006-959 | Aluminium | Anodisert | Strømledende | Nei | 3U | 128.4mm |
| 21005-478 | Aluminium | Anodisert | Strømledende | Nei | 3U | 128.4mm |
| 31006-677 | Aluminium | Anodisert | Strømledende | Nei | 3U | 128.4mm |
| 21005-477 | Aluminium | Anodisert | Strømledende | Nei | 3U | 128.4mm |

| Katalognummer | Materiale | Fremre overflate | Bakre flate | Behandlede kanter | Rackhøyde | Høyde |
|---------------|-----------|------------------|--------------|-------------------|-----------|---------|
| 21006-954 | Aluminium | Anodisert | Strømledende | Nei | 3U | 128.4mm |
| 21005-470 | Aluminium | Anodisert | Strømledende | Nei | 3U | 128.4mm |
| 21006-955 | Aluminium | Anodisert | Strømledende | Nei | 3U | 128.4mm |
| 21005-476 | Aluminium | Anodisert | Strømledende | Nei | 3U | 128.4mm |
| 21006-945 | Aluminium | Anodisert | Strømledende | Nei | 3U | 128.4mm |
| 21006-956 | Aluminium | Anodisert | Strømledende | Nei | 3U | 128.4mm |
| 21005-474 | Aluminium | Anodisert | Strømledende | Nei | 3U | 128.4mm |
| 21005-451 | Aluminium | Anodisert | Strømledende | Nei | 3U | 128.4mm |
| 21006-957 | Aluminium | Anodisert | Strømledende | Nei | 3U | 128.4mm |
| 21006-943 | Aluminium | Anodisert | Strømledende | Nei | 3U | 128.4mm |
| 21005-475 | Aluminium | Anodisert | Strømledende | Nei | 3U | 128.4mm |
| 21005-473 | Aluminium | Anodisert | Strømledende | Nei | 3U | 128.4mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Rackbredde | Bredde | Dybde | Antall pakker | Overflate |
|---------------|------------|---------|-------|---------------|-----------|
| 21005-439 | 14HP | 7078mm | 2.5mm | 1 | Anodisert |
| 21006-959 | 3HP | 14.9mm | 2.5mm | 1 | Anodisert |
| 21005-478 | 14HP | 70.78mm | 2.5mm | 1 | Anodisert |
| 31006-677 | 8HP | 40.3mm | 2.5mm | 1 | Anodisert |
| 21005-477 | 10HP | 50.46mm | 2.5mm | 1 | Anodisert |
| 21006-954 | 6HP | 30.14mm | 2.5mm | 1 | Anodisert |
| 21005-470 | 6HP | 30.14mm | 2.5mm | 1 | Anodisert |
| 21006-955 | 6HP | 30.14mm | 2.5mm | 1 | Anodisert |
| 21005-476 | 6HP | 30.14mm | 2.5mm | 1 | Anodisert |
| 21006-945 | 8HP | 40.3mm | 2.5mm | 1 | Anodisert |
| 21006-956 | 6HP | 30.14mm | 2.5mm | 1 | Anodisert |
| 21005-474 | 14HP | 7078mm | 2.5mm | 1 | Anodisert |
| 21005-451 | 10HP | 50.46mm | 2.5mm | 1 | Anodisert |
| 21006-957 | 6HP | 30.14mm | 2.5mm | 1 | Anodisert |
| 21006-943 | 6HP | 30.14mm | 2.5mm | 1 | Anodisert |
| 21005-475 | 6HP | 30.14mm | 2.5mm | 1 | Anodisert |
| 21005-473 | 10HP | 50.46mm | 2.5mm | 1 | Anodisert |

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE