

# Socket Strip, SCHUKO, med Wieland® inngang



Modulær, kompakt PDU med mange funksjonselementer. Ved hjelp av et aluminiumchassis på 1 U og 1 U kan PDU enkelt integreres i et stativ. Wieland-kontakten gjør det enkelt å kombinere med forskjellige strømledninger.

## SERTIFISERINGER



## FUNKSJONER

Installasjonshøyde 1 U

Utgang via SCHUKO stikkontakter

Inngang via Wieland® GST 18-plugg

Sokkelstrimlene kan roteres i alle fire retninger (i trinn på 90°) under installasjonen

Horisontal eller vertikal montering

I henhold til din 57620

## SPESIFIKASJONER

- Lengde:** 438.5mm  
**Materiale:** Aluminium; Polyamid  
**Produkttype:** Sokkelskinne

Table 1/2

Katalognummer	Kontakttype	Antall kontakter	Utganger med bryter	Spenning AC	Funksjon	Antall pakker
60110-354	SCHUKO	6	Nei	230V	Overstrømsvern	1
60110-353	SCHUKO	6	Nei	230V	Overstrømsvern	1

Katalognummer	Kontakttype	Antall kontakter	Utganger med bryter	Spenning AC	Funksjon	Antall pakker
60110-343	SCHUKO	8	Nei	230V		1
60110-352	SCHUKO	6	Nei	230V	Overstrømsvern	1
60110-345	SCHUKO	8	Nei	230V		1
60110-344	SCHUKO	8	Nei	230V		1

Table 2/2

Katalognummer	Farge	Dybde	Overflate
60110-354	Rød	44mm	Anodisert
60110-353	Svart	44mm	Anodisert
60110-343	Grå	44mm	Anodisert
60110-352	Grå	44mm	Anodisert
60110-345	Rød	44mm	Anodisert
60110-344	Svart	44mm	Anodisert

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill brakett for vertikal montering separat.

## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**