

Socket Strip, ute, med Wieland®-inngang



Modulær, kompakt PDU med mange funksjonselementer. Ved hjelp av et aluminiumchassis på 1 U og 1 U kan PDU enkelt integreres i et stativ. Wieland-kontakten gjør det enkelt å kombinere med forskjellige strømledninger.

SERTIFISERINGER



FUNKSJONER

Inngang via Wieland® GST 18-plugg

Sokkelstrimlene kan roteres i alle fire retninger (i trinn på 90°) under montering

Utgang via UTE-kontakter

Horisontal eller vertikal montering

Installasjonshøyde 1 U

I henhold til NFC 61-303

SPESIFIKASJONER

- Lengde:** 438.5mm
Materiale: Aluminium; Polyamid
Produkttype: Sokkelskinne

Table 1/2

Katalognummer	Kontakttype	Antall kontakter	Utganger med bryter	Spenning AC	Funksjon	Antall pakker
60110-357	UTE	6	Nei	230V	Overstrømsvern	1
60110-356	UTE	6	Nei	230V	Overstrømsvern	1

Katalognummer	Kontakttype	Antall kontakter	Utganger med bryter	Spenning AC	Funksjon	Antall pakker
60110-346	UTE	8	Nei	230V		1
60110-355	UTE	6	Nei	230V	Overstrømsvern	1
60110-348	UTE	8	Nei	230V		1
60110-347	UTE	8	Nei	230V		1

Table 2/2

Katalognummer	Farge	Dybde	Overflate
60110-357	Rød	44mm	Anodisert
60110-356	Svart	44mm	Anodisert
60110-346	Hvit	44mm	Anodisert
60110-355	Hvit	44mm	Anodisert
60110-348	Rød	44mm	Anodisert
60110-347	Svart	44mm	Anodisert

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Bestill monteringsbrakett for vertikal montering separat.

ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE